

# SmartForm TBS411

## TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 840 neutrální bílá, HF Performer, Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr  $W/m^2$  je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise  $CO_2$ . SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo TBS411 – polomodulární „světelný paprsek“ – modul 600 mm. Tato úzká zapuštěná svítidla SmartForm jsou navržena pro integraci do různých lineárních stropních systémů: stropy zavěšené na viditelných a symetrických skrytých T nosnících, sádkartonové stropy a rozšířené verze pro zavěšené stropy. „Světelný paprsek“ TBS411 s jedním zdrojem. Mikrooptika a kryty (MLO-PC a opalové) v nejmenším konceptu, šířka 90 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS411 s jedním zdrojem s AIR. Mikrooptika a kryty v nejmenším konceptu s funkcí AIR, šířka 100 mm. Délka modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS411 se dvěma zdroji. Mikrooptika, 2 zdroje, šířka 115 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm.

### Údaje o produktu

# SmartForm TBS411

## Obecné informace

Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFP [HF Performer]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavné ovládání	-
Značka CE	Ano
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

## Světelně technické

Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu

## Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	35 W
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-

## Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
------------	------

Celková délka	1 497 mm
---------------	----------

## Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP40 [Chráněno proti proniknutí drátů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I


## Podmínky použití

Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
----------------------------	---------------

## Označení a balení

Objednávací název produktu	TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC PIP
Celý název výrobku	TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC PIP
Full EOC	871794398684200
Objednávací kód	98684200
Číslo materiálu (12NC)	910501889603
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943986842
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943986842

## Rozměrové výkresy



Product	A
TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC PIP	1 497 mm

