




SmartForm TBS415

TBS415 1x49W/840 HFP A PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 49 W, Нейтральный белый 840, HF Performer, Асимметричное зеркало, Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют комплектную линейку многофункциональных полумодульных светильников. Светильники этой миниатюрной плоской модели поставляются с лампами MASTER TL5. Полная линейка этих светильников предназначена для широкого ряда типов потолков и подходит для выполнения большинства требований различных проектов. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА Philips, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume) или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (Luxsense), что позволяет сократить энергопотребление (отношение Вт/м^2 является очень низким). Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» позволит сократить как общую сумму затрат, так и уровень выброса CO_2 , поэтому выбор светильников SmartForm способствует сохранению окружающей среды. SmartForm TBS415 – встраиваемый полумодульный типа «световой пучок» – ячейка 600 мм. Встраиваемые светильники SmartForm предназначены для встраивания в различные системы линейных потолков с шириной 148 мм (половина ячейки 300 мм), открытого профиля и закрытого Т-образного профиля и удлиненных профилей подвесной системы Bandraster. Одноламповый светильник TBS415 типа «светящаяся поверхность». MLO и асимметричная оптика в формате 1/2 ячейки, ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Одноламповый светильник TBS415 типа «световой пучок». Микрооптика в формате 1/2 ячейки с функцией AIR, ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Двухламповый светильник TBS415 типа «световой пучок». Миниоптика, двухламповый, в формате 1/2 ячейки с функцией AIR, ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
Цоколь	G5 [G5]
ПРА	HFP [HF Performer]
Внутренняя проводка электропитания светильника	-
Код семейства продуктов	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Осветительная технология	Fluorescent
Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	1
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Асимметричное зеркало
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	49 В
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 497 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS415 1x49W/840 HFP A PIP
Полное название продукта	TBS415 1x49W/840 HFP A PIP
Полный код продукта	871794398752800
Код заказа	910501896403
Материал № (12NC)	910501896403
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943987528
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943987528

Чертеж размеров

