

SmartForm TBS417

TBS417 1x28W/840 HFP C8 PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 840 bianco neutro, Reattore alta frequenza Performer HFP, Micro-lamelle ottiche 3D lucide, Connettore a pressione e scarico di trazione

In linea con l'impegno di Philips per la semplicità, gli apparecchi di illuminazione a incasso SmartForm costituiscono una gamma completa di dispositivi semimodulari di grande versatilità. Gli apparecchi sono disponibili con lampade MASTER TL5 in versioni sottili ad altezza estremamente ridotta. Progettata per adattarsi a un'ampia varietà di controsoffitti, questa linea di prodotti è in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze progettuali in quasi tutte le applicazioni. Oltre ad incorporare lampade TL5 a risparmio energetico e una serie di reattori elettronici Philips, i dispositivi di illuminazione a incasso SmartForm possono essere dotati del sistema di controllo dell'illuminazione ActiLume per il rilevamento di presenza e luce naturale o solo del sistema Luxsense di regolazione automatica basata sul contributo di luce naturale, allo scopo di contenere i consumi energetici (valore W/m^2 estremamente basso). Questa gamma altamente ecologica, contrassegnata dal logo Green, è così in grado di ridurre non solo i costi di gestione complessivi, ma anche i livelli di CO_2 , rendendo i prodotti SmartForm una scelta amica dell'ambiente. Gli apparecchi a linea di luce continua della gamma a incasso SmartForm, particolarmente sottili, si prestano in modo eccellente all'integrazione in controsoffitti lineari con profili a T a vista e in cartongesso. Linea di luce continua con ottiche miniaturizzate, ottica asimmetrica e schermi senza bordo MLO e Opale. Versioni disponibili TL5: 14/24 W, 21/39 W, 28/54 W, 35/49/80 W. La larghezza dell'apparecchio è di 90 mm. Linea di luce continua per ottiche miniaturizzate a 2 lampade. Versioni disponibili TL5 : 14/24 W, 21/39 W, 28/54 W, 35/49/80 W. La larghezza dell'apparecchio è di 115 mm.

Dati del prodotto

SmartForm TBS417

Informazioni generali

| | |
|----------------------------------|---|
| Codice famiglia lampada | TL5 [TL5] |
| Unità elettrica/alimentatore | HFP [Reattore alta frequenza Performer HFP] |
| Cablaggio passante alimentazione | - |
| Codice famiglia prodotto | TBS417 [SmartForm recessed semi-modular] |
| Controllo integrato | - |
| Marchio CE | Si |
| Test filo incandescente | Temperatura 850 °C, durata 5 s |

Dati tecnici di illuminazione

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Numero di sorgenti luminose | 1 |
| Colore sorgente luminosa | 840 bianco neutro |
| Tipo di ottica | Micro-lamelle ottiche 3D lucide |
| Tipo copertura ottica | - |

Funzionamento e parte elettrica

| | |
|----------------------|--|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Consumo energetico | 28 W |
| Connessione | Connettore a pressione e scarico di trazione |
| Cavo | - |

Meccanica e corpo

| | |
|-----------------------|----------|
| Colore alloggiamento | Bianco |
| Lunghezza complessiva | 1.208 mm |

Approvazione e applicazione

| | |
|--|--|
| e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard] |
| Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento I |


Condizioni di applicazione

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Adatto per la commutazione casuale | Non applicabile |
|------------------------------------|-----------------|

Dati del prodotto

| | |
|---|-----------------------------|
| Nome prodotto ordine | TBS417 1x28W/840 HFP C8 PIP |
| Nome completo prodotto | TBS417 1x28W/840 HFP C8 PIP |
| Full EOC | 871794398771900 |
| Codice d'ordine | 98771900 |
| Codice materiale (12NC) | 910501898303 |
| Codice locale | 98771900 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8717943987719 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8717943987719 |

Disegno tecnico



| Product | A |
|-----------------------------|----------|
| TBS417 1x28W/840 HFP C8 PIP | 1.208 mm |

