

# SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas contínuas)

## TBS417 1x35W/840 HFP D8 PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 840 blanco neutro, HF Performer, Óptica semibrillante, microlamas 3D, Conector push-in y retenedor

Fiel reflejo de la apuesta de Philips por la sencillez, SmartForm es una completa familia de luminarias semimodulares de gran versatilidad para el montaje empotrado. Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de tipos de techo, esta gama satisface los requisitos de proyecto en casi todas las aplicaciones. Además de incorporar las lámparas TL5 MASTER o ECO y balasto electrónico, la familia SmartForm de luminarias empotrables también puede equiparse con controles de iluminación para la detección de presencia y regulación luminosa en función de la luz natural (ActiLume), o sólo regulación en función de la luz diurna (Luxsense), para reducir aún más el consumo energético ( $\text{W/m}^2$  muy bajo). De esa manera, esta gama de productos Bandera Verde también reduce el coste total de propiedad así como los niveles de  $\text{CO}_2$ , y convierte a SmartForm en una elección respetuosa con el medio ambiente. Las luminarias SmartForm empotrables para la formación de líneas continuas de luz están diseñadas para su integración en techos de perfilera vista o escayola. Línea de luz continua para microópticas (versiones de 1 lámpara), óptica asimétrica y cierres ópticos MLO y Opal sin marco. El ancho de la luminaria es de 90 mm. Línea de luz continua para miniópticas (versiones de 2 lámparas). El ancho de la luminaria es de 115 mm.

# SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas continuas)

## Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]
Equipo	HFP [HF Performer]
Cableado de paso	-
Código de gama de producto	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Control integrado	-
Marca CE	Sí
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s

## Datos técnicos de la luz

Número de fuentes de luz	1
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de óptica	Óptica semibrillante, microlamas 3D
Tipo de cubierta óptica	-

## Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Consumo de energía	35 W
Conexión	Conector push-in y retenedor
Cable	-

## Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa	Blanco
---------------------	--------

Longitud global	1.508 mm
-----------------	----------

## Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I



## Condiciones de aplicación

Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
-------------------------------------	--------------

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TBS417 1x35W/840 HFP D8 PIP
Nombre completo del producto	TBS417 1x35W/840 HFP D8 PIP
Full EOC	871794398777100
Código de pedido	98777100
Código 12NC	910501898903
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943987771
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8717943987771

## Plano de dimensiones



Product	A
TBS417 1x35W/840 HFP D8 PIP	1.508 mm

## SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas continuas)

