



SmartForm TBS417 Lichtband

TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W

SmartForm recessed semi-modular, 1, 54 W, 840 Neutralweiß, HF-Performer, Microlinsenoptik, Polycarbonatabdeckung, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Die SmartForm TBS417 ist eine überaus vielseitige Lichtband-Einbauleuchte in äußerst schlanker Bauform, die mit MASTER TL5 ECO oder MASTER TL5 Lampen erhältlich ist. Die SmartForm Lichtband-Einbauleuchten TBS417 lassen sich perfekt in gesägte Gipskartondecken oder in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen als Einlegeleuchte integrieren. Die TBS417 in 1-lampiger Ausführung hat eine Gehäusebreite von nur 90 mm, die 2-lampige Ausführung ist 115 mm schlank. Die durchgängige Optik und der 5 mm flache Rahmen ermöglichen ein ruhiges Leuchtenscheinungsbild. TBS417 steht mit hocheffizienten, in vielen Fällen bildschirmtauglichen OLC-Micro- und Minilamellen- und Microlinsenoptiken, sowie einer opal-diffusen Abdeckung und einem Wandfluter zur Verfügung. Neben energieeffizienten TL5 Lampen, verschiedenen (regelbaren) elektronischen Vorschaltgeräten und den effizienten Optiken kann die TBS417 mit den Lichtregelsystemen ActiLume (automatische tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar) oder LuxSenseMicro (automatische tageslichtabhängige Regelung) ausgestattet werden, um den Energieverbrauch weiter zu senken. Auf diese Weise sinken nicht nur die Betriebskosten, sondern auch der CO₂-Ausstoß.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betriebsgerät	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	Durchgangsverdrahtung	-
Socket	G5 [G5]	Produktfamiliencode	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]

SmartForm TBS417 Lichtband

Lichtregelung	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s

Lichttechnische Daten

Anzahl Lichtquellen	1
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Optik	-
Typ optische Abdeckung	Microlinsenoptik, Polycarbonatabdeckung

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Energieverbrauch	54 W
Elektrischer Anschluss	Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig
Kabel	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Gesamte Länge	1.208 mm

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP40 [Drahtschutz]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I


Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar
---	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W
Gesamtbezeichnung des Produkts	TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W
Gesamt-Produktcode	871794398819800
Bestellcode	98819800
Material-Nr. (12NC)	910501903103
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8717943988198
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8717943988198

Abmessungsskizzen



Product	A
TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W	1.208 mm

