




SmartForm TBS411

TBS411 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, 830 teplá bílá, 49 W, HF Regulator, Pololesklá optika, 3D mikrolamely, Luxsense pro mikročočkovou optiku, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m^2 je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise CO_2 . SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo TBS411 – polomodulární „světelný paprsek“ – modul 600 mm. Tato úzká zapuštěná svítidla SmartForm jsou navržena pro integraci do různých lineárních stropních systémů: stropy zavěšené na viditelných a symetrických skrytých T nosnících, sádkartonové stropy a rozšířená verze pro zavěšené stropy. „Světelný paprsek“ TBS411 s jedním zdrojem. Mikrooptika a kryty (MLO-PC a opálové) v nejmenším konceptu, šířka 90 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS411 s jedním zdrojem s AIR. Mikrooptika a kryty v nejmenším konceptu s funkcí AIR, šířka 100 mm. Délka modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS411 se dvěma zdroji. Mikrooptika, 2 zdroje, šířka 115 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFR [HF Regulator]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavěné ovládání	Luxsense pro mikročočkovou optiku
Značka CE	Ano
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

Světelně technické	
Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Pololesklá optika, 3D mikrolamely
Typ optického krytu	-

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	49 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-

Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá



Celková délka	1 497 mm
---------------	----------

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS411 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR
Celý název výrobku	TBS411 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR
Full EOC	871794398876100
Objednací kód	98876100
Číslo materiálu (12NC)	910501908803
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943988761
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943988761

Rozměrové výkresy



Product	A
TBS411 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR	1 497 mm

