




SmartForm TBS415

TBS415 1x28W/830 HFR D8 LXM W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, 830 teplá bílá, 28 W, HF Regulator, Pololesklá optika, 3D mikrolamely, Luxsense pro mikročočkovou optiku, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m^2 je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise CO_2 . SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS415 – polomodulový „světelný paprsek“ – modul 600 mm. Zapuštěná svítidla SmartForm jsou navržena pro integraci v lineárních stropních systémech s šířkou 148 mm (poloviční modul 300 mm) pro viditelné a skryté T nosníky a prodloužené verze zavěšených stropů. „Světelná plocha“ TBS415 s jedním zdrojem. MLO a asymetrická optika v polomodulovém provedení, šířka 148 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS415 s jedním zdrojem. Mikrooptika v polomodulovém provedení s funkcí AIR, šířka 148 mm. Délka modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS415 se dvěma zdroji. Minioptika, 2 zdroje v polomodulovém provedení s funkcí AIR, šířka 148 mm. Délka modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFR [HF Regulator]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavěné ovládání	Luxsense pro mikročočkovou optiku
Značka CE	Ano
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Světelně technické	
Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Pololesklá optika, 3D mikrolamely
Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS415 1x28W/830 HFR D8 LXM W AIR
Celý název výrobku	TBS415 1x28W/830 HFR D8 LXM W AIR
Full EOC	871794398896900
Objednací kód	98896900
Číslo materiálu (12NC)	910501910803
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943988969
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943988969

Rozměrové výkresy

