




SmartForm TBS415

TBS415 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, 830 teplá biela, 49 W, Vysokofrekvenčný regulátor, Pololesklá 3D optika, mikrolamely, Luxsense pre mikrooptiku, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a čiastočne modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Dostupné sú veľmi malé a úzke verzie osadené lineárnymi žiarivkami MASTER TL5. Svietidlá SmartForm sú vhodné pre rôzne typy stropných systémov a spĺňajú požiadavky väčšiny projektov. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky TL5 a rad elektronických predradníkov Philips môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) alebo iba reguláciou podľa denného svetla (Luxsense), aby sa znížila spotreba energie (nízka spotreba W/m^2). Takto tento rad SmartForm s označením Green Flagship znižuje celkové prevádzkové náklady aj úroveň emisií CO_2 a je šetrný k životnému prostrediu. Tieto vstavané svietidlá SmartForm sú navrhnuté pre integráciu do lineárnych stropných systémov so šírkou 148 mm (polovičný modul 300 mm) pre stropy s priznanými a skrytými T-profilmi a predĺžené verzie stropov s pásovými platňami. MLO a asymetrická optika v polovičnom prevedení so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. Mikrooptiky v polovičnom prevedení s funkciou cirkulácie vzduchu so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. 2-zdrojové minioptiky v polovičnom prevedení s funkciou cirkulácie vzduchu so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]
Pätica	G5 [G5]
Predradník	HFR [Vysokofrekvenčný regulátor]

SmartForm TBS415

Prekáblovanie cez priechodku	-
Kód radu produktov	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Technológia osvetlenia	Fluorescent
Vstavané riadenie	Luxsense pre mikrooptiku
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s

Svetelné technické

Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Pololesklá 3D optika, mikrolamely
Typ optického krytu	-

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	49 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
-----------------	------

Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Farba telesa	Biela

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia spotreby	+/-10%
---------------------	--------

Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
-------------------------------	-----

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TBS415 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR
Úplný názov produktu	TBS415 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR
Úplný kód produktu	871794398898300
Objednávkový kód	98898300
Č. materiálu (12NC)	910501911003
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943988983
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943988983

Rozmerový obrázok

