




SmartForm TBS415

TBS415 1x35W/830 HFP D8-VH W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, Теплый белый 830, HF Performer, Полуглянцевая оптика, 3D микроламели с очень высокой отражательной способностью, Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют комплектную линейку многофункциональных полумодульных светильников. Светильники этой миниатюрной плоской модели поставляются с лампами MASTER TL5. Полная линейка этих светильников предназначена для широкого ряда типов потолков и подходит для выполнения большинства требований различных проектов. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА Philips, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume) или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (Luxsense), что позволяет сократить энергопотребление (отношение Вт/м^2 является очень низким). Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» позволит сократить как общую сумму затрат, так и уровень выброса CO_2 , поэтому выбор светильников SmartForm способствует сохранению окружающей среды. SmartForm TBS415 – встраиваемый полумодульный типа «световой пучок» – ячейка 600 мм. Встраиваемые светильники SmartForm предназначены для встраивания в различные системы линейных потолков с шириной 148 мм (половина ячейки 300 мм), открытого профиля и закрытого Т-образного профиля и удлиненных профилей подвесной системы Bandraaster. Одноламповый светильник TBS415 типа «светящаяся поверхность». MLO и асимметричная оптика в формате 1/2 ячейки, ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Одноламповый светильник TBS415 типа «световой пучок». Микрооптика в формате 1/2 ячейки с функцией AIR, ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Двухламповый светильник TBS415 типа «световой пучок». Миниоптика, двухламповый, в формате

SmartForm TBS415

1/2 ячейки с функцией AIR, ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм.
Максимальная длина 2400 мм.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
ПРА	HFP [HF Performer]
Внутренняя проводка электропитания светильника	-
Код семейства продуктов	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	1
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	Полуглянцевая оптика, 3D микроламели с очень высокой отражательной способностью
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	35 В
Соединение	Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels
Кабель	-

Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS415 1x35W/830 HFP D8-VH W AIR
Полное название продукта	TBS415 1x35W/830 HFP D8-VH W AIR
Полный код продукта	871794398902700
Код заказа	910501911403
Материал № (12NC)	910501911403
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943989027
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943989027

Чертеж размеров

