




SmartForm TBS415

TBS415 1x28W/830 HFP D8-C W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 teplá biela, HF Performer, Pololesklá 3D optika, mikrolamely, komfort, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a čiastočne modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Dostupné sú veľmi malé a úzke verzie osadené lineárnymi žiarivkami MASTER TL5. Svietidlá SmartForm sú vhodné pre rôzne typy stropných systémov a spĺňajú požiadavky väčšiny projektov. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky TL5 a rad elektronických predradníkov Philips môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) alebo iba reguláciou podľa denného svetla (Luxsense), aby sa znížila spotreba energie (nízka spotreba W/m^2). Takto tento rad SmartForm s označením Green Flagship znižuje celkové prevádzkové náklady aj úroveň emisií CO_2 a je šetrný k životnému prostrediu. Tieto vstavané svietidlá SmartForm sú navrhnuté pre integráciu do lineárnych stropných systémov so šírkou 148 mm (polovičný modul 300 mm) pre stropy s priznanými a skrytými T-profilmi a predĺžené verzie stropov s pásovými platňami. MLO a asymetrická optika v polovičnom prevedení so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. Mikrooptiky v polovičnom prevedení s funkciou cirkulácie vzduchu so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. 2-zdrojové minioptiky v polovičnom prevedení s funkciou cirkulácie vzduchu so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]
Predradník	HFP [HF Performer]

Prekáblovanie cez priechodku	-
Kód radu produktov	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Vstavané riadenie	-

SmartForm TBS415

Značka CE	Áno
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s

Svetelné technické

Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Pololesklá 3D optika, mikrolamely, komfort
Typ optického krytu	-

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	28 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
--------------	-------

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
-----------	-----------------------------------

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzfahuje sa na zariadenie
-------------------------------	-----------------------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TBS415 1x28W/830 HFP D8-C W AIR
Úplný názov produktu	TBS415 1x28W/830 HFP D8-C W AIR
Úplný kód produktu	871794398904100
Objednávkový kód	98904100
Č. materiálu (12NC)	910501911603
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943989041
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943989041

Rozmerový obrázok

