




SmartForm TBS417

TBS417 1x54W/830 HFP D8 W

SmartForm recessed semi-modular, 1, 54 W, 830 teplá bílá, HF Performer, Pololesklá optika, 3D mikrolamely, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m^2 je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise CO_2 . SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS417 – „řada světelných paprsků“. Úzká zapuštěná svítidla pro souvislé světelné řady SmartForm jsou navržena pro integraci do lineárních podhledů s viditelnými T nosníky a do sádkartonových stropů. „Řada světelných paprsků“ TBS417 s jedním zdrojem. Souvislá světelná řada pro mikrooptiku, asymetrickou optiku a bezobroučkové MLO a opálové kryty. Všechny verze TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šířka svítidla je 90 mm. „Řada světelných paprsků“ TBS417 se dvěma zdroji. Souvislá světelná řada pro minioptiku, 2 zdroje. Všechny verze TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šířka svítidla je 115 mm.

Údaje o produktu

SmartForm TBS417

Obecné informace

Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Patice krytky	G5 [G5]
Předřadník	HFP [HF Performer]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

Světelně technické

Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Pololesklá optika, 3D mikrolamely
Typ optického krytu	-

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	54 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-

Řízení a stmívání

Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	-
--	---

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
Celková délka	1 208 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I


Podmínky použití

Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
----------------------------	---------------

Označení a balení

Objednací název produktu	TBS417 1x54W/830 HFP D8 W
Celý název výrobku	TBS417 1x54W/830 HFP D8 W
Full EOC	871794398927000
Objednací kód	98927000
Číslo materiálu (12NC)	910501913903
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943989270
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943989270

Rozměrové výkresy



Product	A
TBS417 1x54W/830 HFP D8 W	1 208 mm

