




SmartForm TBS417

TBS417 1x35W/830 HFP A W

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 830 teplá biela, HF Performer, Asymetrický reflektor, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a čiastočne modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Dostupné sú veľmi malé a úzke verzie osadené lineárnymi žiarivkami MASTER TL5. Svietidlá SmartForm sú vhodné pre rôzne typy stropných systémov a spĺňajú požiadavky väčšiny projektov. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky TL5 a rad elektronických predradníkov Philips môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) alebo iba reguláciou podľa denného svetla (Luxsense), aby sa znížila spotreba energie (nízka spotreba W/m²). Takto tento rad SmartForm s označením Green Flagship znižuje celkové prevádzkové náklady aj úroveň emisií CO₂ a je šetrný k životnému prostrediu. Úzke vstavané svietidlá SmartForm pre súvislé svetelné pásy sú navrhnuté na integráciu do lineárnych stropných systémov s priznanými T-profilmi a sadrokartónových systémov. Súvislé svetelné pásy pre mikrooptiky, asymetrická optika a bezrámové MLO a opálové kryty. Všetky verzie TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šírka svietidla je 90 mm. 2-zdrojové súvislé svetelné pásy pre minioptiky. Všetky verzie TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šírka svietidla je 115 mm.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Vstavané riadenie	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Značka CE	Áno
Predradník	HFP [HF Performer]	Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Prekáblovanie cez priechodku	-		
Kód radu produktov	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]		

SmartForm TBS417

Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Asymetrický reflektor
Typ optického krytu	-

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	35 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-

Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 508 mm


Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS417 1x35W/830 HFP A W
Úplný názov produktu	TBS417 1x35W/830 HFP A W
Úplný kód produktu	871794398936200
Objednávkový kód	98936200
Č. materiálu (12NC)	910501914803
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943989362
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943989362

Rozmerový obrázok



Product	A
TBS417 1x35W/830 HFP A W	1 508 mm

