




SmartForm TBS411

TBS411 1x28W/830 HFP D8 PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 Lämmin valkoinen, HF Performer, Puolikiiltävä optiikka, 3D-mikrolamellit, Jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävyys. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-valaisimissa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjausjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m² on erittäin alhainen). Valonohjausjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. SmartForm-valaisimet on suunniteltu integroitaviksi useisiin lineaarisiin kattojärjestelmiin: näkyviin T-profiilikattoihin, piilokiinnityskattoihin ja kiinteisiin kattoihin. Laajennetut versiot soveltuvat vain nauharasterikattoihin. Mikro-optiikka ja suojalasit (MLO-PC ja opaali) ovat pienimpiä, leveys 90 mm. Pituus 600, 900, 1200 ja 1500 mm. Voidaan laajentaa enintään 2400 mm:iin. Mikro-optiikka ja suojalasit ovat pienimpiä, ilmentäminen, leveys 100 mm. Pituus 600, 900, 1200 ja 1500 mm. Voidaan laajentaa enintään 2400 mm:iin. Mini-optiikka, kaksi lamppua, leveys 115 mm. Pituus 600, 900, 1200 ja 1500 mm. Voidaan laajentaa enintään 2400 mm:iin.

Tuotetiedot



Yleistä tietoa		Läpisyöttöjohdotus	
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]	Tuoteperheen koodi	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Liitäntälaitte	HFP [HF Performer]	Upotettu ohjaus	-

SmartForm TBS411

CE-merkintä	Kyllä
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteiden lukumäärä	1
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Puolikiiltävä optiikka, 3D-mikrolamelit
Optisen kuvun tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Virrankulutus	28 W
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	1 197 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Käyttökohteiden olosuhteet	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TBS411 1x28W/830 HFP D8 PIP
Koko tuotenimi	TBS411 1x28W/830 HFP D8 PIP
Full EOC	871794398956000
Paikallisen koodin kuvaus	4255803
Tilauskoodi	98956000
Tuotekoodi (12NC)	910501916803
Paikallinen koodi	4255803
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8717943989560
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8717943989560

Mittapiirros



Product	A
TBS411 1x28W/830 HFP D8 PIP	1 197 mm

