

SmartForm TBS411

TBS411 1x35W/830 HFP D8 PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 830 varmvit, HF Performer, Halvglanspolerad optik med tredimensionella mikrolameller, Tryckanslutning och draggänga

Armaturfamiljen SmartForm speglar Philips strävan efter enkelhet. SmartForm för infällt montage är en komplett familj med mycket mångsidiga halvmodularamaturer. De långsmala armaturerna är avsedda för TL5 lysrör. SmartForm är designad för att passa i många olika typer av tak. Den kompletta armaturfamiljen uppfyller de flesta projektkrav som ställs i olika typer av anläggningar. För att minska energiförbrukningen (ger mycket lågt W/m^2) kan den infällda armaturfamiljen SmartForm, för de energieffektiva TL5 lysrören med Philips HF-don, förses med styrsystem för närvarodetektering och dagsljuskontroll (ActiLume) eller bara dagsljuskontroll (Luxsense). På så sätt ger de här miljöanpassade armaturerna lägre totalkostnad för slutanvändaren och även minskade CO_2 utsläpp. Därför är SmartForm ett bra miljöval. De långsmala infällda SmartForm-armaturerna är designade för att passa i många olika typer av tak: öppna och nersänkta T-profiltak samt gipstak. Det förlängda utförandet är avsett för bandrastertak. Mikrooptik och bländskydd/optikskydd (MLO-PC och opaliserat bländskydd/optikskydd), det smalaste utförandet, bredd 90 mm. Modullängd 600, 900, 1200 och 1500 mm. Kan förlängas till 2400 mm. Mikrooptik och bländskydd/optikskydd, det smalaste utförandet med lufthantering (AIR), bredd 100 mm. Modullängd 600, 900, 1200 och 1500 mm. Kan förlängas till 2400 mm. Minioptik, 2 lysrör, bredd 115 mm. Modullängd 600, 900, 1200 och 1500 mm. Kan förlängas till 2400 mm.

Produktdata

Allmän information

Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Driftdon	HFP [HF Performer]



Genomgående kabel	-
Produktfamiljskod	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Inbyggd styrning	-

SmartForm TBS411

CE-märkning	Ja
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Ljusteknik	
Antal ljuskällor	1
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Halvglanspolerad optik med tredimensionella mikrolameller
Typ av optisk kåpa	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	35 W
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	1 497 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TBS411 1x35W/830 HFP D8 PIP
Fullständigt produktnamn	TBS411 1x35W/830 HFP D8 PIP
Full EOC	871794398958400
Beställningsnummer	98958400
Materialnummer (12NC)	910501917003
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8717943989584
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8717943989584

Måttskiss



Product	A
TBS411 1x35W/830 HFP D8 PIP	1 497 mm

