




SmartForm TBS415

TBS415 1x14W/830 HFP A PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 14 W, 830 varmhvit, HF-utøver, Asymmetrisk speil, Push-in-kontakt og strekkavlastning

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. Disse armaturene leveres med MASTER TL5 i små, smale versjoner. Serien er utformet for å passe til mange ulike tak, og den egner seg til de fleste bruksområder. Energieffektivitet. I tillegg til energibesparende TL5-lamper og en rekke elektroniske Philips-ballaster kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belysningskontroller for bevegelsesdeteksjon og dagslysregulering (ActiLume), eller bare dagslysregulering (Luxsense), for å redusere energiforbruket (W/m^2 er svært lavt). Slik reduserer denne grønne serien også eierkostnadene og CO_2 -nivåene, noe som gjør SmartForm til et miljøvennlig valg. Innfelt SmartForm TBS415 – halvmodulær lysstråle – 600 mm modul. De innfelte SmartForm-armaturene er utformet for å kunne integreres i lineære taksystemer med en bredde på 148 mm (halvmodul 300 mm) for ubeskyttede og beskyttede T-skinnetak, og de utvidede versjonene for bandrastertak. TBS415 med lysoverflate, 1 lyskilde: MLO og asymmetrisk optikk i 1/2 modulært konsept, bredde 148 mm. Modulær lengde 600, 900, 1200 og 1500 mm. Kan utvides til 2400 mm. TBS415 med lysstråle, 1 lyskilde. Mikrooptikk i 1/2 modulært konsept med AIR-funksjon, bredde 148 mm. Modulær lengde 600, 900, 1200 og 1500 mm. Kan utvides til 2400 mm. TBS415 med lysstråle, 2 lyskilder. Mini-optikk, 2 lyskilder i 1/2 modulært konsept med AIR-funksjon, bredde 148 mm. Modulær lengde 600, 900, 1200 og 1500 mm. Kan utvides til 2400 mm.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	Gjennomkobling	-
Sokkelbase	G5 [G5]	Produktseriekode	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Forkobling	HFP [HF-utøver]	Lighting Technology	Fluorescent
		Innebygd styring	-

SmartForm TBS415

CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

Teknisk belysning

Lysytelse	1 400 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Asymmetrisk speil
Type optisk deksel	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	14 W
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Driver/kraftenhet/transformator	-
---------------------------------	---

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium

Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Total lengde	597 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TBS415 1x14W/830 HFP A PIP
Fullstendig produktnavn	TBS415 1x14W/830 HFP A PIP
Full EOC	871794398970600
Bestillingskode	98970600
Materialenr. (12NC)	910501918203
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943989706
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943989706

Målskisse

