




SmartForm TBS415

TBS415 1x14W/830 HFP A PIP

SmartForm recessed semi-modular - 1 pc - 14 W - 830 sıcak beyaz - HF Performer - Asymmetrical mirror - İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Philips'in sadelik güdümünü yansıtan SmartForm gömülü, son derece esnek eksiksiz bir yarı modüler aydınlatma armatürleri ailesidir. Bu aydınlatma armatürleri, çok küçük, ince modellerde MASTER TL5 ile kullanılmaktadır. Geniş bir yelpazedeki tavan türlerine uygun olacak şekilde tasarlanmış bu eksiksiz aile, çoğu uygulamadaki proje gereksinimlerinin çoğunu karşılayabilir. Enerji verimliliği Enerji tasarruflu TL5 lambalar ve bir dizi Philips elektronik balastı kullanmanın yanı sıra SmartForm gömülü ailesi, enerji tüketimini (W/m2 değeri çok düşüktür) azaltmak amacıyla varlık saptama ve gün ışığı düzenlemesi (ActiLume) ya da yalnızca gün ışığı düzenlemesi (Luxsense) için aydınlatma kontrolleri ile donatılabilir. Bu Çevreci ürün serisi, bu yolla genel sahip olma maliyetinin yanı sıra CO2 düzeylerini de azaltarak SmartForm'u çevre dostu bir seçim haline getirmektedir. SmartForm gömülü TBS415 – yarı modüler 'aydınlatma ışını' – 600 mm modül SmartForm gömülü aydınlatma armatürleri, görünür ve gizli T-çubuk ve bandraster tavanların uzatılmış modelleri için 148 mm (yarım modül 300 mm) genişliğe sahip lineer tavan sistemlerinde entegrasyona yönelik tasarlanmıştır. 'Aydınlatma yüzeyi' TBS415 1-lamba 1/2 modüler konsept içinde MLO ve asimetrik optik, 148 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler genişlik. 2400 mm'ye kadar uzatmak için. 'Aydınlatma ışını' TBS415 1-lamba AIR işlevli 1/2 modüler konsept içinde mikro optikler, 148 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye kadar uzatmak için. 'Aydınlatma ışını' TBS415 2-lamba AIR işlevli 1/2 modüler konsept içinde mini optikler, 2 lamba, 148 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye kadar uzatmak için.

Ürün veri

SmartForm TBS415

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	TL5 [TL5]
Lamba gücü	14 W
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Kapak Tabanı	G5 [G5]
Birleşik paket	Lamp(s) included
Sürücü	HFP [HF Performer]
Sürücü/güç ünitesi/trafo	No [-]
Üst reflektör	No [-]
Optik sistem türü	A [Asymmetrical mirror]
Optik kapak/lens türü	No [-]
Acil durum aydınlatması	No [-]
Yerleşik kontrol	No [-]
Ayrı anahtar	-
Dahili kablolama	Standard
Dahili kablolama	-
Elektrik devresi koruması	-
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Havalandırma	No [-]
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Güvenlik Montaj ayağı	-
Güvenlik cihazı	No [-]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Aksesuar PFC	N/A
Product Family Code	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontrol sinyali voltajı	-

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza konfigürasyonu 2	1-lamp housing
---------------------------	----------------

Muhafaza Malzemesi	Çelik
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Aluminum
Optik kapak/lens malzemesi	-
Sürücü tepsisi malzemesi	Steel
Sabitleme malzemesi	-
Toplam uzunluk	597 mm
Uzunluk	- mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1400 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	100 lm/W
Başlangıç giriş gücü	14 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871794398970600
Sipariş ürün adı	TBS415 1x14W/830 HFP A PIP
EAN/UPC - Ürün	8717943989706
Sipariş kodu	98970600
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910501918203
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,050 kg

SmartForm TBS415

Boyutlu çizim



SmartForm TBS415-TBS417

