



SmartForm TBS415

TBS415 1x28W/830 HFP T MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 teplá biela, HF Performer, Mikrošošovková optika s polykarbonátovým krytom, Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Rad univerzálnych a čiastočne modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Dostupné sú veľmi malé a úzke verzie osadené lineárnymi žiarivkami MASTER TL5. Svietidlá SmartForm sú vhodné pre rôzne typy stropných systémov a spĺňajú požiadavky väčšiny projektov. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky TL5 a rad elektronických predradníkov Philips môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) alebo iba reguláciou podľa denného svetla (Luxsense), aby sa znížila spotreba energie (nízka spotreba W/m²). Takto tento rad SmartForm s označením Green Flagship znižuje celkové prevádzkové náklady aj úroveň emisií CO₂ a je šetrný k životnému prostrediu. Tieto vstavané svietidlá SmartForm sú navrhnuté pre integráciu do lineárnych stropných systémov so šírkou 148 mm (polovičný modul 300 mm) pre stropy s priznanými a skrytými T-profilmi a predĺžené verzie stropov s pásovými platňami. MLO a asymetrická optika v polovičnom prevedení so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. Mikrooptiky v polovičnom prevedení s funkciou cirkulácie vzduchu so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. 2-zdrojové minioptiky v polovičnom prevedení s funkciou cirkulácie vzduchu so šírkou 148 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Prekábľovanie cez priechodku	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Kód radu produktov	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Predradník	HFP [HF Performer]	Vstavané riadenie	-

SmartForm TBS415

Značka CE	Áno
Požiarina odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Mikrošošovková optika s polykarbonátovým krytom
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	28 W
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie fahu
Kábel	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 197 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP40 [Ochrana pred dotykom káblom]

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevztahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS415 1x28W/830 HFP T MLO-PC PIP
Úplný názov produktu	TBS415 1x28W/830 HFP T MLO-PC PIP
Úplný kód produktu	871794398973700
Objednávkový kód	98973700
Č. materiálu (12NC)	910501918503
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943989737
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943989737

Rozmerový obrázok

