




SmartForm TBS417

TBS417 1x49W/830 HFR D8 PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 49 W, 830 varmhvit, HF-regulator, Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller, Push-in-kontakt og strekkavlastning

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. Disse armaturene leveres med MASTER TL5 i små, smale versjoner. Serien er utformet for å passe til mange ulike tak, og den egner seg til de fleste bruksområder. Energieffektivitet. I tillegg til energibesparende TL5-lamper og en rekke elektroniske Philips-ballaster kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belysningskontroller for bevegelsesdeteksjon og dagslysregulering (ActiLume), eller bare dagslysregulering (Luxsense), for å redusere energiforbruket (W/m^2 er svært lavt). Slik reduserer denne grønne serien også eierkostnadene og CO_2 -nivåene, noe som gjør SmartForm til et miljøvennlig valg. Innfelt SmartForm TBS417 – lyslinjestråle. De smale, innfelte SmartForm-armaturene for sammenhengende lyslinjer er utformet for å kunne integreres i lineære ubeskyttede T-skinnetak og gipstak. TBS417 med lyslinjestråle, 1 lyskilde. Sammenhengende lyslinje for mikrooptikk, asymmetrisk optikk og kantløse MLO- og Opal-deksler. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 90 mm. TBS417 med lyslinjestråle, 2 lyskilder. Sammenhengende lyslinje for minioptikk, 2 lamper. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 115 mm.


Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	Gjennomkobling	-
Sokkelbase	G5 [G5]	Produktseriekode	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Forkobling	HFR [HF-regulator]	Lighting Technology	Fluorescent
		Innebygd styring	-

SmartForm TBS417

CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Teknisk belysning	
Lysytelse	4 900 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller
Type optisk deksel	-
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	49 W
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Driver/kraftenhet/transformator	-
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium

Målskisse



Product	A
TBS417 1x49W/830 HFR D8 PIP	1 508 mm

Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Total lengde	1 508 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TBS417 1x49W/830 HFR D8 PIP
Fullstendig produktnavn	TBS417 1x49W/830 HFR D8 PIP
Full EOC	871794398983600
Bestillingskode	98983600
Materialenr. (12NC)	910501919503
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943989836
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943989836

