




SmartForm TBS417

TBS417 1x49W/830 HFR MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 49 W, 830 varmhvit, HF-regulator, Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel, Push-in-kontakt og strekkavlastning

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. Disse armaturene leveres med MASTER TL5 i små, smale versjoner. Serien er utformet for å passe til mange ulike tak, og den egner seg til de fleste bruksområder. Energieffektivitet. I tillegg til energibesparende TL5-lamper og en rekke elektroniske Philips-ballaster kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belysningskontroller for bevegelsesdeteksjon og dagslysregulering (ActiLume), eller bare dagslysregulering (Luxsense), for å redusere energiforbruket (W/m^2 er svært lavt). Slik reduserer denne grønne serien også eierkostnadene og CO_2 -nivåene, noe som gjør SmartForm til et miljøvennlig valg. Innfelt SmartForm TBS417 – lyslinjestråle. De smale, innfelte SmartForm-armaturene for sammenhengende lyslinjer er utformet for å kunne integreres i lineære ubeskyttede T-skinnetak og gipstak. TBS417 med lyslinjestråle, 1 lyskilde. Sammenhengende lyslinje for mikrooptikk, asymmetrisk optikk og kantløse MLO- og Opal-deksler. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 90 mm. TBS417 med lyslinjestråle, 2 lyskilder. Sammenhengende lyslinje for minioptikk, 2 lamper. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 115 mm.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	Gjennomkobling	-
Sokkelbase	G5 [G5]	Produktseriekode	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Forkobling	HFR [HF-regulator]	Lighting Technology	Fluorescent
		Innebygd styring	-

SmartForm TBS417

CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

Teknisk belysning

Lysytelse	4 900 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	-
Type optisk deksel	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	49 W
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Driver/kraftenhet/transformator	-
---------------------------------	---

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-

Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Total lengde	1 508 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%



Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TBS417 1x49W/830 HFR MLO-PC PIP
Fullstendig produktnavn	TBS417 1x49W/830 HFR MLO-PC PIP
Full EOC	871794399009200
Bestillingskode	99009200
Materialenr. (12NC)	910501922103
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943990092
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943990092

Målskisse



Product	A
TBS417 1x49W/830 HFR MLO-PC PIP	1 508 mm

