

SmartForm TBS411

TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, Нейтральный белый 840, HF Performer, Полуглянцевая оптика, 3D микроламели с очень высокой отражательной способностью, Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют комплектную линейку многофункциональных полумодульных светильников. Светильники этой миниатюрной плоской модели поставляются с лампами MASTER TL5. Полная линейка этих светильников предназначена для широкого ряда типов потолков и подходит для выполнения большинства требований различных проектов. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА Philips, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume) или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (Luxsense), что позволяет сократить энергопотребление (отношение Вт/м² является очень низким). Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» позволит сократить как общую сумму затрат, так и уровень выброса CO₂, поэтому выбор светильников SmartForm способствует сохранению окружающей среды. Встраиваемые светильники SmartForm TBS411 типа «световой пучок», полумодульные, размер ячейки 600 мм. Эти миниатюрные встраиваемые светильники SmartForm предназначены для встраивания в различные системы линейных потолков: открытого профиля и закрытого Т-образного профиля, гипсокартонных и удлиненных профилей подвесной системы Bandraster. Одноламповый светильник TBS411 типа «световой пучок». Минимальные размеры микрооптики и плафонов (MLO-PC и опаловый), ширина 90 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Одноламповый светильник TBS411 типа «световой пучок» с функцией AIR. Минимальные размеры микрооптики и плафонов с функцией AIR, ширина 100 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Двухламповый светильник TBS411 типа «световой

SmartForm TBS411

пучок». Миниоптика, двухламповый, ширина 115 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
ПРА	HFP [HF Performer]
Внутренняя проводка электропитания светильника	-
Код семейства продуктов	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

Технические характеристики освещения

Количество источников света	1
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Полуглянцевая оптика, 3D микроламели с очень высокой отражательной способностью
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	28 В
Соединение	Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels
Кабель	-

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 197 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I



Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Не применимо
--------------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH W SC
Полное название продукта	TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH W SC
Полный код продукта	871794399042900
Код заказа	910501925403
Материал № (12NC)	910501925403
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943990429
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943990429

Чертеж размеров



Product	A
TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH W SC	1 197 мм

