




SmartForm Encastré Faible Largeur TBS411

TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 840 blanc neutre, Performer HF, Optique à microlentilles dans cache en polycarbonate, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Parfaite illustration de la simplicité recherchée par Philips, la gamme d'encastres SmartForm se compose d'un éventail complet de luminaires semi-modulaires très polyvalents. Ces luminaires sont disponibles avec des lampes MASTER TL5 dans des versions compactes élancées. Conçue pour s'adapter à un large éventail de types de plafonds, cette famille exhaustive répond à la majorité des conditions de projet requises par la plupart des applications. Efficacité énergétique. Outre l'intégration de lampes TL5 à faible consommation et d'un large éventail de ballasts électroniques Philips, les luminaires encastrés SmartForm peuvent être équipés des commandes éclairage qui effectuent une détection de présence et régulent l'intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour (ActiLume) ou d'une seule commande de régulation de l'éclairage (Luxsense), afin de réduire la consommation d'énergie (W/m^2 extrêmement bas). Cette gamme au label vert réduit également le coût de propriété global ainsi que les niveaux de CO_2 , ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement. Encastré SmartForm TBS411 – « faisceau de lumière » semi-modulaire – module de 600 mm. Ces élégants luminaires encastrés SmartForm sont conçus pour s'intégrer dans une multitude de systèmes linéaires : profils en T apparents et cachés, découpes et versions étendues pour plafonds bandraster. « Faisceau de lumière » TBS411 à 1 lampe. Micro-optiques et caches (MLO-PC et Opal) miniatures, largeur de 90 mm. Longueur modulaire de 600, 900, 1200 et 1500 mm. Extension possible jusqu'à 2400 mm. « Faisceau de lumière » TBS411 à 1 lampe avec AIR. Micro-optiques et caches miniatures avec fonction AIR, largeur de 100 mm. Longueur modulaire de 600, 900, 1200 et 1500 mm. Extension possible jusqu'à 2400 mm. « Faisceau de lumière » TBS411 à 2

SmartForm Encastré Faible Largeur TBS411

lampes. Mini-optiques, 2 lampes et largeur de 115 mm. Longueur modulaire de 600, 900, 1200 et 1500 mm. Extension possible jusqu'à 2400 mm.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Appareillage	HFP [Performer HF]
Câblage traversant	-
Code famille de produits	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage

Nombre de sources lumineuses	1
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	-
Type de cache optique/de lentille	Optique à microlentilles dans cache en polycarbonate

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	35 W
Connexion	Connecteur enfichable compatible Wieland/ Adels 3 pôles
Câble	-

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------

Longueur totale	1 497 mm
-----------------	----------

Approbation et application

Indice de protection	IP40 [Protection des fils]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I


Conditions d'application

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
--	----------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC W SC
Nom de produit complet	TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC W SC
Code EOC	871794399047400
Code de commande	99047400
Code 12NC	910501925903
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943990474
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943990474

Schéma dimensionnel



Product	A
TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC W SC	1 497 mm

SmartForm Encastré Faible Largeur TBS411

