




SmartForm TBS411

TBS411 1x28W/830 HFP C8 W SC

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 barwa ciepłobiała, HF Performer, Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki, Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie półmodułowej. Oprawy te są dostępne ze źródłami światła MASTER TL5, w wersjach bardzo wąskich i o niewielkich rozmiarach. Zostały one zaprojektowane, aby pasować do różnych typów sufitów. Kompletna rodzina jest w stanie sprostać większości wymagań. Stosująca energooszczędne źródła światła TL5 oraz stateczniki elektroniczne Philips rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób i regulacji oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume) lub wyłącznie regulacji oświetlenia względem natężenia światła dziennego (Luxsense), co pomaga zmniejszyć zużycie energii (bardzo niska wartość W/m^2). W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają ogólne koszty posiadania oraz poziomy emisji CO_2 , czyniąc oprawy SmartForm rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Przeznaczone do wbudowania wąskie oprawy SmartForm zostały zaprojektowane dla zintegrowania z różnymi systemami sufitów liniowych: o widocznych i ukrytych profilach T, kartonowo-gipsowych oraz w wersji rozszerzonej z sufitami z profili bandrastrer. Mikrooptyka i klosz (MLO-PC i opalizujący) w wersji najmniejszej, szerokość 90 mm. Długość modułu 600, 900, 1200 i 1500 mm. Możliwość rozszerzenia do 2400 mm. Mikrooptyka i klosz w wersji najmniejszej, z funkcją wentylacji, szerokość 100 mm. Długość modułu 600, 900, 1200 i 1500 mm. Możliwość rozszerzenia do 2400 mm. Minioptryka, 2 lampy, szerokość 115 mm. Długość modułu 600, 900, 1200 i 1500 mm. Możliwość rozszerzenia do 2400 mm.

Dane produktu

SmartForm TBS411


Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Okablowanie przelotowe	-
Rodzina produktów	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	5 lat
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki
Typ klosza	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	28 W
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels
Przewód	-

Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 197 mm

Rysunki techniczne



Product	A
TBS411 1x28W/830 HFP C8 W SC	1 197 mm

Całkowita szerokość	90 mm
Całkowita wysokość	98 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	98 x 90 x 1197 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBS411 1x28W/830 HFP C8 W SC
Pełna nazwa produktu	TBS411 1x28W/830 HFP C8 W SC
Full EOC	871794399048100
Kod zamówienia	99048100
Materiał Nr (12NC)	910501926003
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943990481
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8717943990481

