


# PHILIPS

## Lighting



## SmartForm TBS417

### TBS417 1x28W/840 HFP C8 W SC

SmartForm recessed semi-modular - 1 pc - 28 W - 840 nötr beyaz - HF Performer - High-gloss optic 3D micro-lamellae - Wieland/Adels uyumlu 3 direkli takmalı konnektör - Safety cable

Philips'in sadelik güdümünü yansıtan SmartForm gömülü armatür, son derece esnek eksiksiz bir yanı modüler aydınlatma armatürleri ailesidir. Bu aydınlatma armatürleri; çok küçük, ince modellerde MASTER TL5 ile kullanılmaktadır. Geniş bir yelpazedeki tavan türlerine uygun olacak şekilde tasarlanmış bu eksiksiz aile, pek çok uygulamadaki proje gereksinimlerinin çoğunluğunu karşılayabilir. Enerji verimliliği Enerji tasarruflu TL5 lambalar ve bir dizi Philips elektronik balastı kullanmanın yanı sıra SmartForm gömülü ailesi, enerji tüketimini (W/m<sup>2</sup> değeri çok düşüktür) azaltmak amacıyla varlık saptama ve gün ışığı düzenlemesi (ActiLume) ya da yalnızca gün ışığı düzenlemesi (Luxsense) için aydınlatma kontrolleri ile donatılabilir. Bu Çevreci ürün serisi, bu yolla genel sahip olma maliyetinin yanı sıra CO<sub>2</sub> düzeylerini de azaltarak SmartForm'u çevre dostu bir seçim haline getirmektedir. SmartForm gömülü TBS417 - 'aydınlatma hattı ışını' ince SmartForm gömülü sürekli aydınlatma hattı aydınlatma armatürleri, lineer görünür T-çubuk ve alçı tavanlarda entegrasyon için tasarlanmıştır. 'Aydınlatma hattı ışını' TBS417 1-lamba Mikro-optikler, asimetric optik ve çerçevesiz MLO ve Opal kapaklar için sürekli aydınlatma hattı. Tüm TL5 modelleri: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Aydınlatma armatürünün genişliği 90 mm'dir. 'Aydınlatma hattı ışını' TBS417 2-lamba Mini optikler için sürekli aydınlatma hattı, 2-lamba. Tüm TL5 modelleri: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Aydınlatma armatürünün genişliği 115 mm'dir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Lamba gücü	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Lamba gücü	28 W
Lamba ailesi kodu	TL5 [ TL5]	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
		Birleşik paket	Lamp(s) included

## SmartForm TBS417

Sürücü	HFP [ HF Performer]
Üst reflektör	No [-]
Optik sistem türü	C8 [ High-gloss optic 3D micro-lamellae]
Optik kapak/lens türü	No [-]
Acil durum aydınlatması	No [-]
Yerleşik kontrol	No [-]
Ayrı anahtar	-
Dahili kablolama	Standard
Dahili kablolama	-
Elektrik devresi koruması	-
Bağlantı	Wieland/Adels uyumlu 3 direkli takmalı konektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Havalandırma	No [-]
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Güvenlik Montaj ayağı	-
Güvenlik cihazı	SC [ Safety cable]
CE işareti	CE mark
Product Family Code	TBS417 [ SmartForm recessed semi-modular]

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Toplam uzunluk	1208 mm
----------------	---------

### Boyutlu çizim



SmartForm TBS415-TBS417

Uzunluk	- mm
Renk	White

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [ Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [ 0.2 J standard]

### Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun	Geçerli değil
-------------------------	---------------

### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871794399066500
Sipariş ürün adı	TBS417 1x28W/840 HFP C8 W SC
EAN/UPC - Ürün	8717943990665
Sipariş kodu	99066500
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910501927803
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,300 kg

