




SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas contínuas)

TBS417 1x35W/840 HFP A PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 840 blanco neutro, HF Performer, Espejo asimétrico, Conector push-in y retenedor

Fiel reflejo de la apuesta de Philips por la sencillez, SmartForm es una completa familia de luminarias semimodulares de gran versatilidad para el montaje empotrado. Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de tipos de techo, esta gama satisface los requisitos de proyecto en casi todas las aplicaciones. Además de incorporar las lámparas TL5 MASTER o ECO y balasto electrónico, la familia SmartForm de luminarias empotrables también puede equiparse con controles de iluminación para la detección de presencia y regulación luminosa en función de la luz natural (ActiLume), o sólo regulación en función de la luz diurna (Luxsense), para reducir aún más el consumo energético (W/m^2 muy bajo). De esa manera, esta gama de productos Bandera Verde también reduce el coste total de propiedad así como los niveles de CO_2 , y convierte a SmartForm en una elección respetuosa con el medio ambiente. Las luminarias SmartForm empotrables para la formación de líneas continuas de luz están diseñadas para su integración en techos de perfilera vista o escayola. Línea de luz continua para microópticas (versiones de 1 lámpara), óptica asimétrica y cierres ópticos MLO y Opal sin marco. El ancho de la luminaria es de 90 mm. Línea de luz continua para miniópticas (versiones de 2 lámparas). El ancho de la luminaria es de 115 mm.

Datos del producto

SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas continuas)

Información general	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]
Equipo	HFP [HF Performer]
Cableado de paso	-
Código de gama de producto	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Control integrado	-
Marca CE	Sí
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s

Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	1
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de óptica	Espejo asimétrico
Tipo de cubierta óptica	-

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Consumo de energía	35 W
Conexión	Conector push-in y retenedor
Cable	-

Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco



Longitud global	1.508 mm
-----------------	----------

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TBS417 1x35W/840 HFP A PIP
Nombre completo del producto	TBS417 1x35W/840 HFP A PIP
Full EOC	871794398526500
Código de pedido	98526500
Código 12NC	910501933803
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943985265
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8717943985265

Plano de dimensiones



Product	A
TBS417 1x35W/840 HFP A PIP	1.508 mm

SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas continuas)

