




SmartForm TBS462

TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 840 neutrální bílá, HF Performer, Pololesklé optické 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 625 mm). Energetická účinnost Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m^2 je velmi nízký – a produkci CO_2 . Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS462 – ultraploché „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS462 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu

Obecné informace		Značka ENEC	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Předřadník	HFP [HF Performer]	Světelné technické	
Kód produktové řady	TBS462 [SmartForm recessed modular]	Počet světelných zdrojů	3
Vestavěné ovládání	-	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Značka CE	Ano		
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy		

SmartForm TBS462

Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností
Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	14 W
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IP
Celý název výrobku	TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8-VH PIP IP
Full EOC	871794390292700
Objednací kód	90292700
Číslo materiálu (12NC)	910501941403
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943902927
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943902927

Rozměrové výkresy

