




Maxos LED, recessed

RC302B 1xLED10S/840 PSU W

Maxos Recessed LED, 1, LED Module, system flux 1000 lm, 840 neutrálna biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Maxos LED Recessed je modulárne polozabudované LED svietidlo určené na osvetlenie políc a regálov. Vďaka nastaviteľnej optike možno svetlo presne nasmerovať na produkty na policiach alebo príslušné označenia. Špeciálna krivka vyžarovania svetla zabezpečí maximálnu viditeľnosť tovaru vo vitrínach a redukuje nežiaduco rozptýlené svetlo. Jednotlivé LED moduly majú optiku s clonením oslnenia pre docielenie vizuálnej pohody a vytvorenie inovatívneho vzhľadu svetelnej línie. Úžasná účinnosť svietidla v kombinácii s bezúdržbovou prevádzkou, bez použitia nebezpečných materiálov, je dôkazom ekologickosti tohto produktu. Maxos LED Recessed sa hodí do akýchkoľvek stropných konštrukcií. Nevyžaduje sa dodatočný stropný profil: stropný obklad možno položiť priamo na plochy rám svietidla, znižuje sa tak čas potrebný na montáž a spotreba materiálu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Kód radu svetelného zdroja	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Kód radu produktov	RC300B [Maxos Recessed LED]
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Technológia osvetlenia	LED
Vrátane napájača	Áno	Značka CE	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a	Záručná lehota	5 roky
		Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
		Značka ENEC	Značka ENEC plus
		Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
		V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Maxos LED, recessed

Svetelné technické

Svetelný tok	1 300 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	110 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
Rozptyl svetelného lúča svietidla	70°
Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	16 A
Čas zapínania	0,220 ms
Spotreba	11,8 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	28

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transfómátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	Hliník

Optický materiál	-
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Rebrovaná
Celková dĺžka	622 mm
Celková šírka	103 mm
Celková výška	130 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	130 x 103 x 622 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP40 [Ochrana pred dotykom káblom]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC302B 1xLED10S/840 PSU W
Úplný názov produktu	RC302B 1xLED10S/840 PSU W
Úplný kód produktu	871794391358900
Objednávkový kód	91358900
Č. materiálu (12NC)	910501968503
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943913589
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943913589

Rozmerový obrázok



Maxos LED, recessed

