




Maxos LED, recessed

RC300B 2xLED10S/840 PSU W

Maxos Recessed LED, 2, LED Module, system flux 1000 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz (wł./wył.), Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels

Maxos LED Recessed to częściowo modułowa oprawa LED do wbudowania przeznaczona do oświetlania półek i gondoli. Regulowana optyka umożliwia precyzyjne nakierowanie światła na produkty wystawione na półkach lub na podpisy (etykiety). Specjalnie zaprojektowany kształt wiązki zapewnia najlepsze pokazanie towaru, bez niepotrzebnego rozpraszania światła. Poszczególne moduły LED są otoczone antyolśnieniową optyką. Gwarantuje ona komfort wizualny oraz tworzy ciekawy efekt „linii świetlnej”. Doskonała całościowa sprawność oprawy, w połączeniu z bezobsługową eksploatacją oraz brakiem szkodliwych substancji, czyni z niej wręcz modelowo ekologiczny produkt. Oprawa Maxos LED Recessed pasuje do każdej aranżacji sklepu. Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych profili sufitowych: płytki sufitowe można nałożyć bezpośrednio na płaskie obrzeże oprawy, co znacznie przyspiesza montaż i ogranicza zużycie materiałów.

Dane produktu

Informacje ogólne		
Kod rodziny lamp	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Podstawa-nasadka	- [-]	
Wymienne źródło światła	Nie	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	
W zestawie sterownik	Tak	
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”):	
Rodzina produktów		RC300B [Maxos Recessed LED]
Lighting Technology		LED
Znak CE		Tak
Okres gwarancji		5 lat

Maxos LED, recessed

Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	ENEC znak plus
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	2 500 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Typ klosza	Pokrywa polimetakrylanowa
Kąt rozsyłu światła oprawy	70°
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	Not applicable

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	16 A
Czas rozruchu	0,220 ms
Zużycie energii	21,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	28

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	Polimetakrylan metylu
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Żebrowane
Całkowita długość	597 mm
Całkowita szerokość	194,5 mm
Całkowita wysokość	115 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	115 x 195 x 597 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC300B 2xLED10S/840 PSU W
Pełna nazwa produktu	RC300B 2xLED10S/840 PSU W
Full EOC	871794391359600
Kod zamówienia	91359600
Materiał Nr (12NC)	910501968603
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943913596
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8717943913596

Maxos LED, recessed

Rysunki techniczne

