




CoreLine, süllyesztett

RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC

Coreline Recessed, LED module, system flux 3400 lm, 840 semleges fehér, Tápegység DALI illesztővel, Változtatható, sorba rendezett lencsecsoport polikarbonát burával

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsalád kódja	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]	teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.	
Fejelés - foglalat	- [-]		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Előtét egységek száma	1 egység		
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]		
Előtét mellékelve	Igen	Terméksalád kódja	RC120B [Coreline Recessed]
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek	Lighting Technology	LED
		Értéklétra	Teljesítmény
		CE jelölés	Igen

CoreLine, süllyesztett

Jótállási idő	3 év + 2 év regisztráció után
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok

Fényáram	3 400 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	117 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Széles sugárzási szög
Optikai búra típusa	Változtatható, sorba rendezett lencsecsoport polikarbonát burával
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	75°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	Not applicable

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	22 A
Indulási idő	0,275 ms
Teljesítményfelvétel	27,9 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	24

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység DALI illesztővel
Vezérlőinterfész	DALI
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	Acél
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát

Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Texturált
Teljes hossz	597 mm
Teljes szélesség	597 mm
Teljes magasság	32 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	32 x 597 x 597 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam * esetén	L75

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Maximális szabályozási szint	1%
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC
Teljes terméknév	RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC
Full EOC	871829126648800
Rendelési kód	26648800
Cikkszám (12NC)	910501996103
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291266488
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291266488

CoreLine, süllyesztett

Méretezett rajza

