




DayZone

BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C W

DayZone recessed square, LED Module, system flux 3500 lm, 830 Lämmin valkoinen, Virtalähde, DALI-liitäntä, Mikrolinssiopliikka, akrylaattia, pyöreä, KytKentäliitin, 3-napainen, Wieland/Adels-yhteensopiva

Asiakkaat ovat kiinnostuneita hyödyntämään leditekniiKan tarjoamia etuja toimistojen yleisvalaistuksessa: kestävyyttä ja viehättävää muotoilua – valaistuksen laadusta tinkimättä. Upotettava DayZone on ledivalaisin, joka tuottaa laadukasta, toiminnallista valaistusta perinteisiin loistelamppuihin verrattavalla – tai jopa paremmalla energiatehokkuudella. Innovatiivisen leditekniiKan ansiosta voimme tarjota täysin uudenlaisen ulkoasun verrattuna perinteisten loistelamppuvalaisinten muotoiluun. DayZone-valaisinsarjan häikäisynhallinta on toteutettu toimistovalistusstandardien mukaisesti. Valaisimet ovat saatavana himmennettävinä (Dali-ohjaus).

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	
Kanta	- [-]		
Valonlähde vaihdettavissa	Ei		
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö		
Liitäntälaite	-		
Liitäntälaite mukana	Kyllä		
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja		
		Tuoteperheen koodi	BBS560 [DayZone recessed square]
		Lighting Technology	LED
		Upotettu ohjaus	-
		CE-merkintä	Kyllä
		Takuuaika	5 vuotta
		Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
		ENEC-merkintä	ENEC-merkki

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	3 500 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	96 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	-
Optisen kuvun tyyppi	Mikrolinssioptiikka, akrylaattia, pyöreä
Valaisimen valokeilan hajautus	130°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasäys	48 A
Kytkeväaika	1 ms
Virrankulutus	36,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.97
Liitäntä	Kytkeväliitin, 3-napainen, Wieland/Adels-yhteensopiva
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Alumiini

Optiikan materiaali	-
Optisen kuvun/linssin materiaali	Akrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	105 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	105 x 597 x 597 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP40 [Johtosuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C W
Koko tuotenimi	BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C W
Full EOC	871829127298400
Tilauskoodi	27298400
Tuotekoodi (12NC)	910502003603
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291272984
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718291272984

Mittapiirros



