



DayZone

BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W

DayZone recessed round, LED Module, system flux 3500 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Akrylatbasert mikrolinseoptikk med sirkel, Plug-in-kontakt, 3-pols, Wieland-/Adels-kompatibel

Når det gjelder almennbelysning for kontorer, er kundene ute etter fordelene som LED-teknologien kan gi. Noen av fordelene er bærekraftighet og frisk, innbydende design, uten at det går ut over den visuelle komforten. Vårt innfelte LED-lysarmatur DayZone gir funksjonell belysning av god kvalitet med en energieffektivitet som er på høyde med – eller til og med bedre enn – vanlige løsninger for lysstoffrør. LED-teknologiens innovative fordelere gjør at vi kan bryte med tidligere designprinsipper brukt i forbindelse med lysrør og isteden tilby et helt nytt uttrykk, både når det gjelder utseende og dimming. Blendingskontroll og fargekonsekvens er utviklet for å tilfredsstille fremtidige standarder for kontorbelysning.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]		for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Sokkelbase	- [-]	Produktseriekode	BBS561 [DayZone recessed round]
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Innebygd styring	-
Forkobling	-	CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og		
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Teknisk belysning

Lysytelse	3 500 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	103 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	-
Type optisk deksel	Akrylatbasert mikrolinseoptikk med sirkel
Armatur lysstråle spredning	130°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstid	1 ms
Effektforbruk	34 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Plug-in-kontakt, 3-pols, Wieland-/Adels-kompatibel
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
----------------------	------

Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total høyde	105 mm
Total diameter	602 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W
Fullstendig produktnavn	BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W
Full EOC	871829127307300
Bestillingskode	27307300
Materialenr. (12NC)	910502004503
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291273073
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291273073

Målskisse



