



DayZone

BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI

DayZone recessed round, LED Module, system flux 3500 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Akrylowa optyka mikrosoczewkowa z okręgiem, Szybkozłączka 3-biegunowa

W ogólnym oświetleniu biur klienci szukają możliwości wykorzystania zalet technologii LED — rozwiązań przyjaznych dla środowiska i z nowatorskim wzornictwem. Nasza oprawa LED DayZone do wbudowania oferuje oświetlenie dobrej jakości oraz oszczędność energii na poziomie porównywalnym z systemami świetłówkowymi ze statecznikami elektronicznymi. Technologia LED jest rozwiązaniem innowacyjnym, pozwala pokonać ograniczenia wzornictwa w porównaniu do świetlówek.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	
Podstawa-nasadka	- [-]	Rodzina produktów	BBS561 [DayZone recessed round]
Wymienne źródło światła	Nie	Lighting Technology	LED
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Sterownik wbudowany	-
Osprzęt	-	Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak	Okres gwarancji	5 lat
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia		
		Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
		Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
		Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
		Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia			
Strumień Świetlny		3 500 lm	

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	103 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Typ klosza	Akrylowa optyka mikrosoczewkowa z okregiem
Kąt rozsyłu światła oprawy	130°
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	Not applicable

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	48 A
Czas rozruchu	1 ms
Zużycie energii	34 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.97
Połączenie	Szybkorozłączka 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	24

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Aluminium

Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Z fakturą
Całkowita wysokość	105 mm
Całkowita średnica	602 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia T _a	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI
Pełna nazwa produktu	BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI
Full EOC	871829127308000
Kod zamówienia	27308000
Materiał Nr (12NC)	910502004603
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291273080
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291273080

Rysunki techniczne



