




DayZone

BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC

DayZone recessed square, LED Module, system flux 3500 lm,
830 Lämmin valkoinen, Virtalähde, DALI-liitäntä,
Mikrolinssioptiikka, akrylaattia, pyöreä, ActiLume, KytKentäliitin,
3-napainen, Wieland/Adels-yhteensopiva

Asiakkaat ovat kiinnostuneita hyödyntämään leditekniikan tarjoamia etuja toimistojen yleisvalaistuksessa: kestävyyttä ja viehättävää muotoilua – valaistuksen laadusta tinkimättä. Uпотettava DayZone on ledivalaisin, joka tuottaa laadukasta, toiminnallista valaistusta perinteisiin loistelamppuihin verrattavalla – tai jopa paremmalla energiatehokkuudella. Innovatiivisen leditekniikan ansiosta voimme tarjota täysin uudenlaisen ulkoasun verrattuna perinteisten loistelamppuvalaisinten muotoiluun. DayZone-valaisinsarjan häikäisynhallinta on toteutettu toimistovalaisusstandardien mukaisesti. Valaisimet ovat saatavana himmennettävänä (Dali-ohjaus).

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		
Lamppuperheen koodi	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo
Kanta	- [-]	B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	
Liitäntälaitte	-	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjelmakausun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja	

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	3 500 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	-
Optisen kuvun tyyppi	Mikrolinssioptiikka, akrylaattia, pyöreä
Valaisimen valokeilan hajautus	130°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
KytKentävirtasysäys	48 A
KytKentäaika	1 ms
Virrankulutus	37,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.97
Liitäntä	KytKentäliitin, 3-napainen, Wieland/Adels-yhteensopiva
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	-

Optisen kuvun/linssin materiaali	Akrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	65 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	65 x 597 x 597 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP40 [Johtosuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC
Koko tuotenimi	BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC
Full EOC	871829127314100
Tilauskoodi	27314100
Tuotekoodi (12NC)	910502005203
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291273141
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718291273141

Mittapiirros

