




DayZone

BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC

DayZone recessed square, LED Module, system flux 3500 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Akrylatbasert mikrolinseoptikk med sirkel, ActiLume, Plug-in-kontakt, 3-pols, Wieland-/Adels-kompatibel

Når det gjelder almenbelysning for kontorer, er kundene ute etter fordelene som LED-teknologien kan gi. Noen av fordelene er bærekraftighet og frisk, innbydende design, uten at det går ut over den visuelle komforten. Vårt innfelte LED-lysarmatur DayZone gir funksjonell belysning av god kvalitet med en energieffektivitet som er på høyde med – eller til og med bedre enn – vanlige løsninger for lysstoffrør. LED-teknologiens innovative fordelere gjør at vi kan bryte med tidligere designprinsipper brukt i forbindelse med lysrør og isteden tilby et helt nytt uttrykk, både når det gjelder utseende og dimming. Blendingskontroll og fargekonsekvens er utviklet for å tilfredsstille fremtidige standarder for kontorbelysning.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Sokkelbase	- [-]	Produktseriekode	BBS560 [DayZone recessed square]
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Innebygd styring	ActiLume
Forkobling	-	CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og		
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Teknisk belysning

Lysytelse	3 500 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	-
Type optisk deksel	Akrylatbasert mikrolinseoptikk med sirkel
Armatur lysstråle spredning	130°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Innløpstid	1 ms
Effektforbruk	37,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Plug-in-kontakt, 3-pols, Wieland-/Adels-kompatibel
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	-

Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	65 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 597 x 597 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BB5560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC
Fullstendig produktnavn	BB5560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC
Full EOC	871829127314100
Bestillingskode	27314100
Materialenr. (12NC)	910502005203
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291273141
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291273141

Målskisse



