




DayZone

BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC

DayZone recessed square, LED Module, system flux 3500 lm, 830 teplá biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Akrylátová mikrošošovková optika s kruhom, ActiLume, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Pri všeobecnom osvetlení kancelárií sa zákazníci snažia využívať výhody, ktoré ponúka technológia LED – trvalé riešenia a svieži, pútavý dizajn, ktorý neznižuje vizuálny komfort. Naše vstavané LED svetidlo DayZone zabezpečuje kvalitné praktické osvetlenie s energetickou účinnosťou, ktorá je porovnateľná alebo dokonca lepšia než pri tradičných žiarivkových systémoch. Inovatívny charakter technológie LED znamená, že vďaka svetidlám DayZone môžeme skončiť so starými pravidlami v oblasti dizajnu žiarivkového osvetlenia a ponúknuť nový vzhľad i funkcie stmievania. Clonenie oslnenia a farebná jednotnosť splňajú aj budúce požiadavky noriem pre osvetlenie administratívnych priestorov.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Kód radu svetelného zdroja	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]		zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Pätica	- [-]	Kód radu produktov	BBS560 [DayZone recessed square]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Technológia osvetlenia	LED
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Vstavané riadenie	ActiLume
Predradník	-	Značka CE	Áno
Vrátane napájача	Áno	Záručná lehota	5 roky
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v	Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
		Značka ENEC	Značka ENEC

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	3 500 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	93 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Akrylátová mikrošoškovková optika s kruhom
Rozptyl svetelného lúča svietidla	130°
Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	48 A
Čas zapínania	1 ms
Spotreba	37,5 W
Účinnosť (zlomok)	0.97
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	24

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka s rozhraním DALI
Ovládacie rozhranie	DALI
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	-

Materiál optického krytu	Akrylát
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Textúrovaná
Celková dĺžka	597 mm
Celková šírka	597 mm
Celková výška	65 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	65 x 597 x 597 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP40 [Ochrana pred dotykom káblom]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatkový výkon (súlud s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	1%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC
Úplný názov produktu	BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC
Úplný kód produktu	871829127314100
Objednávkový kód	27314100
Č. materiálu (12NC)	910502005203
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291273141
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291273141

Rozmerový obrázok

