




ArcForm

RC660B LED35S/840 PSD W60L60 MO-PC PI

ArcForm, LED module, system flux 3600 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Optyka MESO w poliwęglanowym kloszu, Szybkoszłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels i 2-biegunowa dla sygnału regulacji strumienia świetlnego

Coraz więcej klientów szuka rozwiązań oświetleniowych, które podkreślą walory architektoniczne budynków i będą dopasowane do typu aktywności, jaką ma miejsce w danych strefach. W miejscach, gdzie wyższa jakość światła stanowi prawdziwą wartość dodaną, idealnym produktem będą oprawy emitujące miękkie światło i wyróżniające się łagodnym wyglądem. W minimalistycznie zaprojektowanych oprawach ArcForm układ optyczny wykorzystuje technologię MesoOptics. Emitowane światło jest przyjemne dla oka na całej powierzchni świecącej. Szeroka wiązka zapewnia równomierny rozsył światła w całej przestrzeni, a nie tylko w określonym kierunku. Dodatkowo układy i optyka LED są znacznie bardziej energooszczędne niż konwencjonalne rozwiązania.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	
Podstawa-nasadka	- [-]		
Wymienne źródło światła	Nie		
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka		
W zestawie sterownik	Tak		
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu		
		Rodzina produktów	RC660B [ArcForm]
		Lighting Technology	LED
		Znak CE	Tak
		Okres gwarancji	5 lat
		Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
		Oznaczenie ENEC	Znak ENEC

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Światłny	3 500 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Typ klosza	Optyka MESO w poliwęglanowym kloszu
Kąt rozsyłu światła oprawy	120°
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	Not applicable

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	5 A
Czas rozruchu	1 ms
Zużycie energii	28 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.93
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels i 2-biegunowa dla sygnału regulacji strumienia świetlnego
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	20

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transfomator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-

Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	597 mm
Całkowita szerokość	597 mm
Całkowita wysokość	161 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	161 x 597 x 597 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC660B LED35S/840 PSD W60L60 MO-PC PI
Pełna nazwa produktu	RC660B LED35S/840 PSD W60L60 MO-PC PI
Full EOC	871829127385100
Kod zamówienia	27385100
Materiał Nr (12NC)	910502015003
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291273851
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291273851

Rysunki techniczne

