



SmartBalance, recessed

RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP

SmartBalance module 625, LED Module, system flux 3500 lm, 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Mnoho uživatelů má zájem použít zapuštěná svítidla se svíticí plochou namísto řešení s mřížkovou clonou. Zároveň požadují, aby svítidla splňovala normy pro osvětlení kanceláří a aby byla vysoce energeticky účinná. Zapuštěné svítidlo SmartBalance splňuje všechny příslušné normy pro kanceláře a představuje další krok ve vývoji zapuštěných svítidel se svíticí plochou pro profesionální použití. Díky špičkové LED technologii nabízí nejen vyšší energetickou účinnost ve srovnání se zářivkami, ale také vizuálně přitažlivý a přitom nenápadný vzhled. Pokud máte zájem toto svítidlo použít jako vzrušující designový prvek, jsou k dispozici verze vybavené vnitřní maskou. SmartBalance je také k dispozici ve verzi pro přisazenou a závěsnou montáž a jako stojanové svítidlo.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Kód řady svítidel	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	– leden 2018) neexistuje žádný statistický významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	
Patice krytky	- [-]		
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne		
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka		
Včetně předřadníku	Ano		
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel		
		Kód produktové řady	RC482B [SmartBalance module 625]
		Lighting Technology	LED
		Vestavěné ovládání	-
		Značka CE	Ano
		Záruční lhůta	5 let

SmartBalance, recessed

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC plus
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelné technické

Světelný tok	3 500 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	108 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥80
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Mikročočková optika z akrylátu, obdélník
Divergence světelného paprsku svítidla	130°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	19

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	48 A
Doba náběhového proudu	1 ms
Spotřeba energie	32,5 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti naplnění
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	20

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj s rozhraním DALI
Ovládací rozhraní	DALI
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čočky	Akrylát

Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Texturovaná
Celková délka	622 mm
Celková šířka	622 mm
Celková výška	136 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	136 x 622 x 622 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L80

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	1%
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP
Celý název výrobku	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP
Full EOC	871794310307200
Objednací kód	10307200
Číslo materiálu (12NC)	910502023703
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943103072
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943103072

SmartBalance, recessed

Rozměrové výkresy

