




Cleanroom LED

CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI

Led Cleanroom mod. 600 lay-in, LED Module 8800 lm, 940 barwa biała neutralna, Zasilacz z interfejsem DALI, Akrylowa optyka z mikrosoczewkami, Szybkozłączka 5-biegunowa

Klienci użytkujący obiekty o wysokim poziomie higieny wymagają specjalnych opraw IP65, łatwych do czyszczenia, niekurzących się oraz spełniających wszystkie wymogi i normy dotyczące oświetlenia w obiektach medycznych. Ponadto w celu zapewnienia spójności tych obszarów (oraz spełnienia wymagań budżetu) muszą także minimalizować kosztowne przerwy w pracy jak i czas na naprawy konserwacyjne. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii oprawa LED typu cleanroom stanowi idealne rozwiązanie zapewniające najlepszą wydajność energetyczną dostępną na rynku, o wiele lepszą od rozwiązań opartych na świetłówkach — ponad 50 000 godzin pracy niewymagającej konserwacji. Oznacza to nadzwyczaj niski koszt operacyjny w całym okresie eksploatacji oprawy, a tym samym doskonały zwrot finansowy z inwestycji.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED88 [LED Module 8800 lm]	strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	
Podstawa-nasadka	- [-]		
Wymienne źródło światła	Nie		
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka		
W zestawie sterownik	Tak		
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu		
		Rodzina produktów	CR434B [Led Cleanroom mod. 600 lay-in]
		Lighting Technology	LED
		Tier	Specyfikacja
		Znak CE	Tak
		Okres gwarancji	5 lat
		Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Cleanroom LED

Oznaczenie ENEC	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Światłny	6 300 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	93 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥90
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	940 barwa biała neutralna
Typ optyki	-
Typ klosza	Akrylowa optyka z mikrosoczewkami
Kąt rozsyłu światła oprawy	120°
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	19

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	4,5 A
Czas rozruchu	1 ms
Zużycie energii	56 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95
Połączenie	Szybkozłączka 5-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	24

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Z fakturą
Całkowita długość	596 mm

Całkowita szerokość	596 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	74 x 596 x 596 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP64/65 Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, bryzgoodporne/strugoodporne
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02/05
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI
Pełna nazwa produktu	CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI
Full EOC	871794311134300
Kod zamówienia	11134300
Materiał Nr (12NC)	910502032303
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943111343
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8717943111343

Cleanroom LED

Rysunki techniczne

