



# CitySoul

## CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P

CITY SOUL, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Electronic, Sistem optic pentru lampă CosmoPolis, Sticlă plată, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm

CitySoul este o familie de aparate de iluminat stradal modular, dotate cu tehnologii de ultimă generație în ceea ce privește lampa și aparatul și oferind o performanță optică excepțională. Designul său clasic se integrează bine în mediul urban din prezent. Forma simplă, plată, elipsoidală a aparatului de iluminat creează un punct de lumină elegant. Potrivit pentru prindere pe braț, suspendată sau în cap de stâlp, și datorită fasciculului luminos ajustabil și a accesoriilor de împiedicare a pătrunderii nedorite a luminii, acest aparat de iluminat flexibil se potrivește în orice aplicație. Incorporând tehnologii foarte eficiente din punct de vedere energetic, CitySoul a fost marcat cu emblema Green Product. Produsele ecologice Philips sunt cel puțin cu 10% mai bune decât produsele de referință în ceea ce privește eficiența energetică, fiabilitatea pe toată durata vieții și / sau substanțele periculoase, precum și că ele oferă, în termeni generali, performanțe totale pentru mediul înconjurător. Citysoul este disponibil în două dimensiuni, împreună cu o gamă completă de stâlpi și brațe dedicate.

### Catalog de date

Informații generale		Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Cod familie lămpi	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]		
Echipament	EB [Electronic]		
Fotocelulă	-		
Cod familie de produse	CGP431 [CITY SOUL]		
Comandă încorporată	-		
Marcaj CE	Da		
Date tehnice lumină			
Culoare sursă de lumină		Alb cald 728	
Tip capac optic/lentilă		Sticlă plată	
Tip optic exterior		Sistem optic pentru lampă CosmoPolis	

## Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	140 W
Conexiune	-

## Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm
Lungime totală	754 mm
Lățime totală	480 mm
Înălțime totală	171 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	171 x 480 x 754 mm

## Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	---


Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
---	-------------------------------------

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
------------------------	-----------------------

## Date despre produs

Nume comandă produs	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P
Numele complet al produsului	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P
Full EOC	871155967976100
Cod de comandă	67976100
Număr material (12NC)	910502105818
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559679761
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559679761

## Cote



Product	A	B	C	D
CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	196 mm	620 mm	754 mm	480 mm

