



CitySoul

CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S

CITY SOUL MINI, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 60 W,
Elektroniczny, Optyka do lampy CosmoPolis, Szyba płaska,
Montaż boczny do średnicy 60 mm

CitySoul to rodzina modułowych opraw do oświetlenia miejskiego, w których wykorzystano lampy i osprzęt najnowocześniejszych technologii zapewniające doskonałe parametry optyczne. Klasyczna stylistyka opraw CitySoul doskonale komponuje się ze współczesnym środowiskiem miejskim. Prosty, płaski i elipsoidalny kształt oprawy tworzy elegancko prezentujący się punkt świetlny. Te wszechstronne oprawy do montażu bocznego, zwieszanego lub na szczycie słupa z akcesoriami do regulacji strumienia świetlnego oraz ochrony przed światłem niepożądanym nadają się do wszelkich zastosowań. Wykorzystująca niezwykle energooszczędne technologie seria CitySoul została oznaczona logo „Zielony produkt”. Produkty firmy Philips oznaczone tym symbolem są przynajmniej o 10% lepsze od produktów referencyjnych pod względem energooszczędności, niezawodności w okresie eksploatacji oraz zawartości substancji niebezpiecznych. Ponadto mają one lepsze ogólne parametry ekologiczne. Oprawy Citysoul występują w dwóch rozmiarach wraz z pełnym asortymentem specjalnych słupów i zaczepów.


Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Kod rodziny lamp	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Dane techniczne oświetlenia	
Osprzęt	EB [Elektroniczny]	Barwa źródła światła	728 barwa ciepło-biała
Fotokomórka	-	Typ klosza	Szyba płaska
Rodzina produktów	CGP430 [CITY SOUL MINI]	Typ optyki na zewnątrz	Optyka do lampy CosmoPolis
Sterownik wbudowany	-		
Znak CE	Tak		

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	60 W
Połączenie	-
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Montaż boczny do średnicy 60 mm
Całkowita długość	749 mm
Całkowita szerokość	400 mm
Całkowita wysokość	197 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	197 x 400 x 749 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09 [10 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S
Pełna nazwa produktu	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S
Full EOC	871155967956300
Kod zamówienia	67956300
Materiał Nr (12NC)	910502119918
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559679563
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559679563

Rysunki techniczne



Product	A	B	C	D
CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	171 mm	510 mm	749 mm	400 mm

