



Iridium SGS253/453

SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 100 W, Öppen CT-POT, Glaskupa/kåpa

Iridiumfamiljen är en moduluppbyggd armaturserie för väg- och gatubelysning. Optik, ljuskällor och montagesätt kan kombineras på många olika sätt. Den överlägsna optiken, de låga underhålls- och installationskostnaderna gör Iridium till en ekonomisk armatur. Iridiumfamiljen är en moduluppbyggd armaturserie för väg- och gatubelysning. Optik, ljuskällor och montagesätt kan kombineras på många olika sätt. Den överlägsna optiken, de låga underhålls- och installationskostnaderna gör Iridium till en ekonomisk armatur. Iridium- väg och gatubelysning Iridium är en vägararmatur designad i huvudsak för tre användningsområden; bostadsområden och småvägar, stora vägar och motorvägar. Armaturens flexibla egenskaper gör det enkelt att integrera optiska eller elektroniska komponenter som kan ändras vartefter nya krav såsom vitt ljus och styrsystem införlivas. Iridium försäkrar låga kostnader och ägandekostnad tack vare sin överlägsna optik, möjlighet till dimring, Telemangmentfunktioner, enkla installation och underhåll. Armaturfamiljen Iridium inkluderar MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis och LED-baserade versioner. Iridium kommer i fyra olika storlekar för monteringshöjder från 3,5-12 meter- och är anpassad för sido- och toppmontering på stolpe. Ett stort urval av beslag ser till att skapa enhetlighet mellan kolumnen och den rundade armaturen, vilket gör Iridium till den ultimata totallösningen. Var Iridium är helt återvinningsbar; enbart ljuskällan behöver återvinnas separat.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]	Inbyggd styrning	-
Driftdon	CONV [Traditionell]	CE-märkning	Ja
Fotocell	-	ENEC-märkning	ENEC-märkning
Produktfamiljskod	SGS253 [IRIDIUM]		

Iridium SGS253/453

Ljusteknik	
Standardvinkel för stoltoppsmontage	5°
Standardvinkel för sidoingång	5°
Typ av optisk kåpa	Glaskupa/kåpa
Optiktyp utomhus	Öppen CT-POT

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Effektförbrukning	100 W


Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Total höjd	224 mm
Färg på delar	-

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND
Fullständigt produktnamn	SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND
Full EOC	871155984478700
Beskrivning av lokal kod	7738168
Beställningsnummer	84478700
Materialnummer (12NC)	910502136018
Lokal kod	7738168
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559844787
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559844787

Måttskiss



Product	A
SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND	224 mm

