



# PROflood

## DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT

PROFLOOD, 150 W

PROflood, den vanntette IP65 lysskjerm- og lukkerbeskytteren er et kraftig verktøy som gir designere av displaybelysning enorm kreativ frihet.

### Produktdata

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Generell informasjon</b>       |                                                        |
| Forkobling                        | EB [Elektronisk]                                       |
| Produktseriekode                  | DCP608 [PROFLOOD]                                      |
| CE-merke                          | Ja                                                     |
| ENEC-merke                        | -                                                      |
| <b>Teknisk belysning</b>          |                                                        |
| Lyskildefarge                     | 942 nøytralhvitt                                       |
| <b>Drift og elektronikk</b>       |                                                        |
| Inngangsspenning                  | 230 til 240 V                                          |
| Effektforbruk                     | 150 W                                                  |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>     |                                                        |
| Innfatningsfarge                  | Grå                                                    |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b> |                                                        |
| Ingress beskyttelseskode          | IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Mekanisk støtbeskyttelseskode       | IK09 [10 J]                       |
| IEC-beskyttelsesklasse              | Sikkerhetsklasse II               |
| <b>Produktdata</b>                  |                                   |
| Produktnavn for bestilling          | DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT |
| Fullstendig produktnavn             | DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT |
| Full EOC                            | 871155984528900                   |
| Bestillingskode                     | 84528900                          |
| Materialenr. (12NC)                 | 910502145618                      |
| SAP-teller – antall per pakke       | 1                                 |
| EAN/UPC – produkt/boks              | 8711559845289                     |
| SAP-teller – pakker per utvendige 1 |                                   |
| EAN/UPC – boks                      | 8711559845289                     |

## Målskisse

