



PROflood

DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT

PROFLOOD, 150 W

PROflood to projektor, który umożliwia zarówno projekcję obrazu, jak i tworzenie oprawy świetlnej. Jest to wszechstronne narzędzie, dające projektantom oświetlenia dużą swobodę twórczą. PROFlood wyróżnia się na wiele sposobów. Podkreśla najatrakcyjniejsze zalety architektoniczne i przyrodnicze miasta. Może tworzyć gościnną, bezpieczną i intrygującą atmosferę. Idealnie przyciąga uwagę do witryn sklepowych. Może stanowić doskonały dodatek ożywiający imprezy kulturalne i specjalne okazje. Emitowane światło można wyregulować tak, by dopasować je precyzyjnie do otoczenia lub stworzyć określony efekt. Za pomocą barwnych filtrów Solgel można nadawać strumieniowi światła odcienie, a szklane przesłony o różnych fakturach tworzą specyficzne efekty świetlne.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Osprzęt	EB [Elektroniczny]
Rodzina produktów	DCP608 [PROFLOOD]
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Dane techniczne oświetlenia	
Barwa źródła światła	942 barwa biała neutralna
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Zużycie energii	150 W

Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09 [10 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT
Pełna nazwa produktu	DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT
Full EOC	871155984528900
Kod zamówienia	84528900
Materiał Nr (12NC)	910502145618

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559845289
Numerator - Packs per outer box	1

EAN/UPC – Opakowanie	8711559845289
----------------------	---------------

Rysunki techniczne

