



PROflood

DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT

PROFLOOD, 150 W

Proflood DCP608 (IP65), den vattentäta gobo- och slutarstrålkastaren är ett kraftfullt verktyg som ger stor kreativ frihet vid belysning av skyltningar. Levereras med inbyggda driftdon och ljuskälla.

Produktdata

Allmän information	
Driftdon	EB [Elektroniskt]
Produktfamiljskod	DCP608 [PROFLOOD]
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	942 neutralvit
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Effektförbrukning	150 W
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT
Fullständigt produktnamn	DCP608 CDM-TSA150W K EB GOBO DSHT
Full EOC	871155984528900
Beställningsnummer	84528900
Materialnummer (12NC)	910502145618
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559845289
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559845289

PROflood

Måttskiss

