



CitySoul

CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR

CITY SOUL, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Elektronisk, Optikk for CosmoPolis-lyskilde, Flatt glass

CitySoul er en familie av gatebelysningsarmatur med høyteknologiske lyskilder og forkobling, og som tilbyr enestående optisk ytelse. CitySouls klassiske design smelter godt sammen med dagens bymiljø. Den enkle, flate, ellipsoideformen skaper et elegant lyspunkt. CitySoul er meget allsidig. Den er egnet for sidemontering, nedheng eller toppmontering på stolpe, og med den regulerbare lysstrålen passer den til ethvert bruk. CitySoul benytter meget energieffektive teknologier og er utnevnt som et "Green flagship" hos Philips. CitySoul leveres i to størrelser, sammen med et komplett utvalg av tilhørende master og braketter.


Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Lampefamiliekode	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Inngangsspenning	220 til 240 V
Forkobling	EB [Elektronisk]	Effektforbruk	140 W
Fotocelle	-	Tilkobling	-
Produktseriekode	CGP431 [CITY SOUL]	Mekanikk og innfatning	
Innebygd styring	-	Innfatningsfarge	Grå
CE-merke	Ja	Monteringsanordning	-
ENEC-merke	ENEC-merke	Total lengde	620 mm
Teknisk belysning		Total bredde	480 mm
Lyskildefarge	728 varmhvit	Total høyde	171 mm
Type optisk deksel	Flatt glass	Mål (høyde x bredde x høyde)	171 x 480 x 620 mm
Optikktipe utendørs	Optikk for CosmoPolis-lyskilde		

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR
Fullstendig produktnavn	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR
Full EOC	871155947878400

Lokal kodebeskrivelse	3505559
Bestillingskode	47878400
Materialenr. (12NC)	910502189918
Lokal bestillingskode	3505559
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711559478784
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711559478784

Målskisse



Product	A	C	D
CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	246 mm	620 mm	480 mm

