



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Spredningsvinkelkategori B1

Philips kompakte lyskaster for areaer MVF404 er spesielt utviklet for idrettsanlegg der det stilles store krav til belysningen både for tilskuere og TV- sendinger, der all idrett skjer under optimale lysforhold. ArenaVision kommer i et veldig lite format, bare 0,2 m2 vindflate. Med Philips enkeltsooklete metallhalogen MHN-SE 2000 W og ny optikk med mye høyere presisjon har ArenaVision 2 kW høyere lysytelse enn noensinne. Det er enkelt å montere og bytte lyskilde. Armaturet er utstyrt med en ny sikkerhetsbryter som gjør lyskasteren helt uten strøm når bakstykket åpnes. Det seneste produktet er en flimmerfri variant som er utviklet for helt å fjerne flimmereffekten noe som igjen garanterer perfekte bilder selv ved bruk av super slow motion-kameraer ved store tilstelninger. Denne varianten kommer med en spesiell elektronisk starter som fungerer i kombinasjon med den elektroniske forkoblingsheten ECM330 (bestilles separat).

Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lampefamiliekode	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Ja	
Antall utstyrsenheter	-	Teknisk belysning	
Forkobling	-	Standardvinkel på stolpetoppen	-
Produktseriekode	MVF404 [ARENAVISION]	Standardvinkel sidemontering	-
Verditrapp	Spesifikasjon	Korrelert fargetemperatur (nom)	5600 K
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Garantiperiode	1 år	Lyskildefarge	956 dagslys
Brennbarhetsmerke	-	Type optisk deksel	Frontglass, downlight-versjon
ENEC-merke	ENEC-merke	Armatur lysstråle spredning	-

ArenaVision MVF404

Optikktype utendørs	Spredningsvinkelkategori B1
---------------------	-----------------------------

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	380 til 415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	2 000 W
Tilkobling	Skrukontakt
Kabel	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-30 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Aluminium
Monteringsanordning	Monteringsbrakett, justerbar
Optisk deksel/linseform	-
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	535 mm

Effektivt prosjektert område	0,2 m²
------------------------------	--------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
---------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI
Fullstendig produktnavn	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI
Full EOC	872790050200800
Lokal kodebeskrivelse	3505602
Bestillingskode	50200800
Materialenr. (12NC)	910502218118
Lokal bestillingskode	3505602
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900502008
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900502008

Målskisse



