



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Spredningsvinkelkategori B4

Philips kompakte lyskaster for areaer MVF404 er spesielt utviklet for idrettsanlegg der det stilles store krav til belysningen både for tilskuere og TV- sendinger, der all idrett skjer under optimale lysforhold. ArenaVision kommer i et veldig lite format, bare 0,2 m2 vindflate. Med Philips enkeltsooklete metallhalogen MHN-SE 2000 W og ny optikk med mye høyere presisjon har ArenaVision 2 kW høyere lysytelse enn noensinne. Det er enkelt å montere og bytte lyskilde. Armaturet er utstyrt med en ny sikkerhetsbryter som gjør lyskasteren helt uten strøm når bakstykket åpnes. Det seneste produktet er en flimmerfri variant som er utviklet for helt å fjerne flimmereffekten noe som igjen garanterer perfekte bilder selv ved bruk av super slow motion-kameraer ved store tilstelninger. Denne varianten kommer med en spesiell elektronisk starter som fungerer i kombinasjon med den elektroniske forkoblingsheten ECM330 (bestilles separat).


Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lampefamiliekode	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Ja	
Antall utstyrsenheter	-	Teknisk belysning	
Forkobling	-	Standardvinkel på stolpetoppen	-
Produktseriekode	MVF404 [ARENAVISION]	Standardvinkel sidemontering	-
Verditrapp	Spesifikasjon	Korrelert fargetemperatur (nom)	5600 K
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Garantiperiode	1 år	Lyskildefarge	956 dagslys
Brennbarhetsmerke	-	Type optisk deksel	Frontglass, downlight-versjon
ENEC-merke	ENEC-merke	Armatur lysstråle spredning	-

ArenaVision MVF404

Optikktype utendørs	Spredningsvinkelkategori B4
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	380 til 415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	2 000 W
Tilkobling	Skrukontakt
Kabel	-
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-30 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Aluminium
Monteringsanordning	Monteringsbrakett, justerbar
Optisk deksel/linseform	-
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	535 mm

Målskisse



Effektivt prosjektert område	0,2 m²
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI
Fullstendig produktnavn	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI
Full EOC	872790050203900
Lokal kodebeskrivelse	3505605
Bestillingskode	50203900
Materialenr. (12NC)	910502218418
Lokal bestillingskode	3505605
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900502039
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900502039

