



# ArenaVision MVF404

## MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE AM

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,  
Kategoria wiązki B2

Projektor ArenaVision MVF404 – przeznaczony do odkrytych stadionów i dużych hal sportowych – znacząco zwiększa aspekt teatralności i emocji związanych ze sportem z myślą o publiczności i widzach przed telewizorami, a jednocześnie zapewnia sportowcom optymalne warunki wizualne. Dzięki nowatorskiej, kompaktowej, jednostronnie trzonkowanej lampie metalohalogenkowej Philips MHN-SE 2000W oraz zaawansowanej technologicznie, zintegrowanej precyzyjnej optyce, ArenaVision MVF404 zapewnia znacznie wyższą sprawność optyczną niż poprzednie modele. Ponadto ten projektor o mocy 2 kW wyróżnia się łatwą instalacją i wymianą lampy, pełną zgodnością z wymaganiami IP65, nowym zabezpieczającym systemem złącza nożowego oraz przełomowym rozwiązaniem elektronicznym do zapłonu na gorąco, a jednocześnie zapewnia wszystkie znane dotychczas zalety systemów Philips ArenaVision.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                  |                                     | Zgodność z normą UE RoHS                                       |                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kod rodziny lamp                   | MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output] | Tak                                                            |                                         |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego | -                                   | Dane techniczne oświetlenia                                    |                                         |
| Osprzęt                            | -                                   | Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | -                                       |
| Rodzina produktów                  | MVF404 [ARENAVISION]                | Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku          | -                                       |
| Tier                               | Specyfikacja                        | Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)                          | 5600 K                                  |
| Znak CE                            | Tak                                 | Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                  | >90                                     |
| Okres gwarancji                    | 1 rok                               | Barwa źródła światła                                           | 956 światło dzienne                     |
| Oznaczenie palności                | -                                   | Typ klosza                                                     | Szyba przednia w wersji „down-lighting” |
| Oznaczenie ENEC                    | Znak ENEC                           |                                                                |                                         |

# ArenaVision MVF404

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kąt rozsyłu światła oprawy | -                   |
| Typ optyki na zewnątrz     | Kategoria wiązki B2 |

## Eksplotacja i połączenie elektryczne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Napięcie wejściowe  | 380 do 415 V    |
| Częstotliwość linii | 50 to 60 Hz     |
| Zużycie energii     | 2 000 W         |
| Połączenie          | Złączka śrubowa |
| Przewód             | -               |

## Temperatura

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Zakres temperatur otoczenia | Od -30°C do +35°C |
|-----------------------------|-------------------|


## Układy sterowania i ściemnianie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Z możliwością ściemniania | Nie |
| Stały strumień świetlny   | Nie |

## Mechanika i korpus

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiał Korpusu            | Aluminium                     |
| Materiał reflektora         | Aluminium                     |
| Materiał optyki             | Aluminium                     |
| Materiał klosza/soczewki    | -                             |
| Materiał mocowania          | Stal                          |
| Kolor Korpusu               | Aluminium                     |
| Urządzenie montażowe        | Regulowany wspornik montażowy |
| Kształt klosza/soczewki     | -                             |
| Wykończenie klosza/soczewki | -                             |
| Całkowita wysokość          | 535 mm                        |

## Rysunki techniczne



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Efektywny obszar projekcji | 0,2 m² |
|----------------------------|--------|

## Certyfikaty i zastosowania

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kod stopnia ochrony                             | IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami             | IK08 [5 J ochrona przed wandalami]                           |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | -                                                            |
| Ocena zrównoważonego rozwoju                    | -                                                            |
| Klasa ochrony IEC                               | Klasa bezpieczeństwa I                                       |

## Warunki dotyczące zastosowań

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Maksymalny poziom ściemniania | Nie dotyczy |
|-------------------------------|-------------|

## Dane techniczne produktu

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE AM |
| Pełna nazwa produktu            | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE AM |
| Full EOC                        | 872790050222000                   |
| Kod zamówienia                  | 50222000                          |
| Materiał Nr (12NC)              | 910502220318                      |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                 |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8727900502220                     |
| Numerator - Packs per outer box | 1                                 |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8727900502220                     |

## ArenaVision MVF404

