



CitySoul

CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S

CITY SOUL, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Elektronisk, Optik til CosmoPolis-lampe, Planglas, Sideindgang for diameter på 60 mm

CitySoul er en serie af armaturer der er udstyret med den seneste lyskilde- og forkoblingsteknologi, der giver en enestående optisk ydelse. CitySouls klassiske design integreres nemt i det moderne bymiljø. Armaturets enkle og flade ellipseform skaber et elegant lyspunkt. CitySoul er meget alsidig. Serien er velegnet til sidemontering, ophængning eller topmontering på mast, og takket være de ekstra dele med justerbar lyskegle og lysgennemstrømning, er den velegnet til ethvert formål. CitySoul er udstyret med en meget effektiv teknologi, der gør armaturet til en miljøvenligt "Green Flagship" produkt. CitySoul fås i to størrelser sammen med en komplet serie af specielle master og beslag.


Produkt data

Generelle oplysninger		Optisk type – udendørs	
Kode for lampeserie	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Optik til CosmoPolis-lampe	
Forkobling	EB [Elektronisk]	Drift og el	
Fotocelle	-	Indgangsspænding	220 til 240 V
Produktseriekode	CGP431 [CITY SOUL]	Strømforbrug	140 W
Indbygget lysstyringssystem	-	Mekanik og armaturhus	
CE-mærke	Ja	Farve på armaturhus	Grå
ENEC-mærke	ENEC-mærke	Monteringsanordning	Sideindgang for diameter på 60 mm
Lysteknisk		Godkendelse og anvendelsesområde	
Lyskilde farve	728 Varm hvid	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk tæt]
Optikafskærmningstype	Planglas		

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S
Det fulde produktnavn	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S
Full EOC	872790050287900

Ordrekode	50287900
Materialenr. (12NC)	910502225318
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900502879
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8727900502879

Målskitse



Product	A	B	C	D
CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S	196 mm	620 mm	740 mm	480 mm

