



CitySoul

CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S

CITY SOUL, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Elektronisk, Optikk for CosmoPolis-lyskilde, Flatt glass, Sidemontering for diameter 60 mm

CitySoul er en familie av gatebelysningsarmatur med høyteknologiske lyskilder og forkobling, og som tilbyr enestående optisk ytelse. CitySouls klassiske design smelter godt sammen med dagens bymiljø. Den enkle, flate, ellipsoideformen skaper et elegant lyspunkt. CitySoul er meget allsidig. Den er egnet for sidemontering, nedheng eller toppmontering på stolpe, og med den regulerbare lysstrålen passer den til ethvert bruk. CitySoul benytter meget energieffektive teknologier og er utnevnt som et "Green flagship" hos Philips. CitySoul leveres i to størrelser, sammen med et komplett utvalg av tilhørende master og braketter.


Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Lampefamiliekode	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Inngangsspenning	220 til 240 V
Forkobling	EB [Elektronisk]	Effektforbruk	140 W
Fotocelle	-	Mekanikk og innfatning	
Produktseriekode	CGP431 [CITY SOUL]	Innfatningsfarge	Grå
Innebygd styring	-	Monteringsanordning	Sidemontering for diameter 60 mm
CE-merke	Ja	Godkjenning og bruksområde	
ENEC-merke	ENEC-merke	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Teknisk belysning		Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J hæverversikker]
Lyskilde farge	728 varmhvit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Type optisk deksel	Flatt glass		
Optikktype utendørs	Optikk for CosmoPolis-lyskilde		

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S
Fullstendig produktnavn	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S
Full EOC	872790050287900
Lokal kodebeskrivelse	3505622
Bestillingskode	50287900
Materialenr. (12NC)	910502225318

Lokal bestillingskode	3505622
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900502879
SAP-teller – pakker per utvendige 1	
EAN/UPC – boks	8727900502879

Målskisse



Product	A	B	C	D
CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S	196 mm	620 mm	740 mm	480 mm

