



# CitySoul

## CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S

CITY SOUL, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W,  
Elektronický, Optika pre svetidlá CosmoPolis, Ploché sklo,  
Bočný vstup pre priemer 60 mm

CitySoul je rad modulárnych svetidiel pre uličné osvetlenie obsahujúci najnovšie svetelné zdroje a predradníky, pričom ponúka vynikajúci optický výkon. Jeho typický dizajn dobre splýva so súčasným prostredím miest. Jednoduchý, plochý elipsovité tvar svetidla vytvára elegantný svetelný bod. Vhodné je pre montáž na výložník, zavesenie alebo na vrchol stĺpa. Vďaka nastaviteľnému uhlu vyžarovania a príslušenstvu na obmedzenie oslnenia je toto univerzálne svetidlo vhodné pre každú aplikáciu. Tým, že obsahuje energeticky vysokoúčinné technológie sa CitySoul radí do skupiny svetidiel označených logom Green Product. Ekologické produkty Philips sú aspoň o 10% lepšie ako konkurenčné produkty v oblastiach ako je energetická účinnosť, životnosť a/alebo nízky obsah nebezpečných látok. CitySoul je k dispozícii v dvoch veľkostiach spolu s radom špeciálnych stĺpov a konzol.


### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie       |                                   | Typ optického krytu            |                               |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Kód radu svetelného zdroja | CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW] | Typ optiky, exteriér           | Ploché sklo                   |
| Predradník                 | EB [Elektronický]                 | Optika pre svetidlá CosmoPolis |                               |
| Fotočlánok                 | -                                 | Prevádzkové a elektrické       |                               |
| Kód radu produktov         | CGP431 [CITY SOUL]                | Vstupné napätie                | 220 až 240 V                  |
| Vstavané riadenie          | -                                 | Spotreba                       | 140 W                         |
| Značka CE                  | Áno                               | Mechanické časti a teleso      |                               |
| Značka ENEC                | Značka ENEC                       | Farba telesa                   | Sivá                          |
| Svetelné technické         |                                   | Montážne zariadenie            | Bočný vstup pre priemer 60 mm |
| Farba svetelného zdroja    | 728 teplá biela                   |                                |                               |

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schválenie a použitie            |                                                                  |
| Krytie IP                        | IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]                            |
| Trieda ochrany IEC               | Bezpečnostná trieda II                                           |
| Údaje o produkte                 |                                                                  |
| Objednávkový názov produktu      | CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S                          |
| Úplný názov produktu             | CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S                          |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Úplný kód produktu                | 872790050287900 |
| Objednávkový kód                  | 50287900        |
| Č. materiálu (12NC)               | 910502225318    |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1               |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8727900502879   |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1               |
| EAN/UPC – balenie                 | 8727900502879   |

Rozmerový obrázok



| Product                                 | A      | B      | C      | D      |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 60S | 196 mm | 620 mm | 740 mm | 480 mm |

